



3 Jahre-Qualitätsgarantie

450 Watt

Ionic

3m

Volumenhaube HS 6780

Produktdaten

- 450 W Leistung
- **Ionen-Technologie** sorgt für kräuselfreie, antistatische Haare, mehr Glanz und besonders schonendes Trocken
- **Schonendes Trocknungssystem** mit integrierter **Kühlstufe** verleiht lang anhaltendes Volumen, Spannkraft und feste Locken
- Leistungsstarker Motor verkürzt Trocknungszeiten
- **2 Temperatur- und Luftstromstufen**
- Individuell verstellbarer Komfort-Tragegurt
- 3 m Kabel für optimale Bewegungsfreiheit
- 1 LED zeigt Ionen-Funktion an
- Hochwertige und geräumige Aufbewahrungstasche
- Netzbetrieb 220-240 V~, 50-60 Hz
- 3 Jahre Qualitätsgarantie
- Farbe: silber/hellgrün metallic



Hochwertige Aufbewahrungstasche



TESTMAGAZIN + URTEIL

Grundig HS 6780

GUT 83,5 %

Volumenhaube im Einzeltest 05/2011

„Die Haare haben nach dem Trocknen mehr Volumen.“

„Dank der Ionen-Technologie ist das Haar weder statisch aufgetrieben noch kräuselt es sich.“

„Durch das fast drei Meter lange Kabel bietet das Modell Bewegungsfreiheit.“



4 013833 611394

Artikelnummer	HS 6780
Bestellnummer	GML 8300
Verpackungseinheit	6
EAN-Code	4013833611394
UVP*	

* Unverbindliche Preisempfehlung der Grundig Intermedia GmbH