

Datenblatt / Data Sheet

LED-Streifen Outdoor 1m – 60 LEDs
LED stripe outdoor 1m – 60 LEDs



Abb. ähnlich
 picture similar

Technische Daten / technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics		
CE-Artikelnummer / CE item no.	1275460	1275462	1275463
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	51618415	51618426	51618431
Farbe / Color	kaltweiß / cold white	warmweiß / warm white	RGB
Betriebsspannung / Operating voltage	24V DC		24V DC
Typ. Betriebsstrom / Typ. operating current	0.16A		0.4A
Typ. Leistung / Typ. power	3.84W		9.6W
LED Anzahl / LED quantity	60		60
LEDs pro Einheit / LEDs per unit	6		6
Kleinste Einheit Länge / Minimum unit length	100mm		100mm
Typ. Lichtstrom pro Meter / Typ. luminous flux per meter	270lm	210lm	210lm
LED Abstrahlwinkel / LED beam angle	120°		120°
Schutzklasse / Protection class	IP66		IP66
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	1000x10x6mm		1000x12x6mm

CE-Artikelnummer / CE Item no.	1275457	1275458	1275459	1275461
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	51618411	51618413	51618414	51618422
Farbe / Color	rot / red	grün / green	blau / blue	amber / amber
Betriebsspannung / Operating voltage	24V DC			
Typ. Betriebsstrom / Typ. operating current	0.16A			
Typ. Leistung / Typ. power	3.84W			
LED Anzahl / LED quantity	60			
LEDs pro Einheit / LEDs per unit	6			
Kleinste Einheit Länge / Minimum unit length	100mm			
Typ. Lichtstrom pro Meter / Typ. luminous flux per meter	120lm	180lm	80lm	130lm
LED Abstrahlwinkel / LED beam angle	120°			
Schutzklasse / Protection class	IP66			
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	1000x10x6mm			



Achtung: Trennstellen und Einspeisestellen mit einem neutralen (WICHTIG: nicht essigvernetzend, neutralvernetzend) Silikon abdichten, um den Feuchtigkeitsschutz wieder herzustellen!