

Datenblatt / Data Sheet

LED-Streifen Outdoor 5m – 300 LEDs
LED stripe outdoor 5m – 300 LEDs



Technische Daten / technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics		
CE Artikelnummer / CE item no.	1275467	1275469	1275470
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	51658415	51658426	51658431
Farbe / Color	kaltweiß / cold white	warmweiß / warm white	RGB
Betriebsspannung / Operating voltage	24V DC		24V DC
Typ. Betriebsstrom / Typ. operating current	0.8A		2A
Typ. Leistung / Typ. power	19.2W		48W
LED Anzahl / LED quantity	300		300
LEDs pro Einheit / LEDs per unit	6		6
Kleinste Einheit Länge / Minimum unit length	100mm		100mm
Typ. Lichtstrom pro Meter / Typ. uminous flux per meter	270lm	210lm	210lm
LED Abstrahlwinkel / LED beam angle	120°		120°
Schutzklasse / Protection class	IP66		IP66
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	5000x10x6mm		5000x12x6mm

CE Artikelnummer / CE Item no.	1275464	1275465	1275466	1275468
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	51658411	51658413	51658414	51658422
Farbe / Color	rot / red	grün / green	blau / blue	amber / amber
Betriebsspannung / Operating voltage	24V DC			
Typ. Betriebsstrom / Typ. operating current	0.8A			
Typ. Leistung / Typ. power	19.2W			
LED Anzahl / LED quantity	300			
LEDs pro Einheit / LEDs per unit	6			
Kleinste Einheit Länge / Minimum unit length	100mm			
Typ. Lichtstrom pro Meter / Typ. uminous flux per meter	120lm	180lm	80lm	130lm
LED Abstrahlwinkel / LED beam angle	120°			
Schutzklasse / Protection class	IP66			
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	5000x10x6mm			



Achtung: Trennstellen und Einspeisestellen mit einem neutralen (WICHTIG: nicht essigvernetzend, neutralvernetzend) Silikon abdichten, um den Feuchtigkeitsschutz wieder herzustellen!