


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	082-12v
Bezeichnung	CEE-Stecker 16A 2p 42VAC 50/60Hz IP44 TWIST
Langbeschreibung	CEE-Stecker 16A 2p 42VAC 50/60Hz IP44 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 2 (2P) Uhrzeit-Stellung: 12h Nennspannung/Frequenz: 42V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399057687
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,142 kg
Verpackungsmenge	10

ETIM 7.0	EC000140
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	2
Spannung nach EN 60309-2	40-50 V (50+60 Hz) weiß
Uhrzeit-Stellung	12 h
Kennfarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff



www.manufacturer-safety.info