


QUALITY ★★★★


i-Jack 35

Mobiles Kopfhörerkabel, 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm 90°-Klinke

Dieses 3-Sterne Audio-Klinkenkabel ist mit soliden Metallsteckern und 24 Karat vergoldeten Kontakten für gute Kontaktsicherheit und Korrosionsschutz ausgestattet. Besonders hohe Stabilität bietet das flexible Kabel im strapazierfähigen Kunststoffmantel dank eines integrierten Nylonfadens. Das flexible Flachbandkabel ist mit einem extrem strapazierfähigen Kunststoff ummantelt und der Innenleiter aus sauerstofffreiem OFC-Kupfer garantiert eine stabile und qualitativ hochwertige Signalübertragung.

Features

- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ Metallstecker
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ hochflexibles Kabel
- ✓ Perfekte Kontaktsicherheit
- ✓ perfekt für Kopfhörer, Smartphone, MP3-Player, Tablet-PC
- ✓ Zugentlastung durch Nylon verstärktes Kabel
- ✓ verwicklungsfreies Kabel

Technische Daten

Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Kabel-Geometrie	flach
Stecker-Bauform	feststehend, 90° abgewinkelt

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
i-Jack 35 150	35003	1.5 m	weiß
i-Jack 35 150	35004	1.5 m	schwarz
i-Jack 35 150	35005	1.5 m	rot



IN KOPFHÖRER | COMPUTER

OUT SMARTPHONE | MP 3 PLAYER | AV RECEIVER