

HWW 4500/25 Inox (600972000) Hauswasserwerk Karton

Bestell-Nr. 600972000
EAN 4007430239501



Abbildung stellvertretend



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Technische Werte

Kennwerte

Nennaufnahmeleistung	1300 W
Max. Fördermenge	4500 l/h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Druck	4.8 bar
Einschaltdruck ca.	1.8 bar
Ausschaltdruck ca.	3.6 bar
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Kesselinhalt ca.	24 l
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Kessel	Stahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht	17.1 kg
Kabellänge	1.5 m

Geräuschemission

Schalldruckpegel	70 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	82.2 dB(A)
Messunsicherheit K	2.8 dB(A)

Lieferumfang

Rückschlagventil
Gewindedichtband