



7MM

Transportcase für 2x PHS-700/PHW-700

Professionelles Flightcase für 2 x PHS-700/PHW-700, mit Rollen

- Fächer für 2 Geräte und Zubehör
- Innenraum (abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroßen Stahlkugelecken (verchromt)
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- 4 große, verchromte Butterfly-Schlösser (mit Absperrfunktion)
- 6 verchromte Case-Klappgriffe



Best.-Nr. 51836865

Technische Daten:

Max. Tragfähigkeit:	90 kg
Wandstärke:	7 mm
Außenmaße (LxBxH):	1040 x 570 x 815 mm
Gewicht:	52 kg



 Made in Europe 7MM

Transportcase für 4x EYE-7 RGBW mit Rollen

Professionelles Transportcase für 4 x EYE-7 RGBW

- Fächer für 4 Geräte und Zubehör
- Innenraum und Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, große Stahlkugelecken (verchromt)
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- 2 verchromte hochwertige Butterfly-Schlösser (ohne Absperrfunktion)
- Made in EU



Best.-Nr. 51836880

Technische Daten:

Maximalbelastung:	100 kg
Wandstärke:	7 mm
Außenmaße (BxTxH):	660 x 535 x 540 mm
Innenmaße (BxTxH):	620 x 490 x 315 mm
Innenmaße Gerätefach (BxTxH):	255 x 245 x 280 mm
Gewicht:	19 kg



 Made in Europe 7MM

Transportcase für 6x EYE-7 RGBW mit Rollen

Professionelles Transportcase für 6 x EYE-7 RGBW

- Fächer für 6 Geräte und Zubehör
- Innenraum und Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, große Stahlkugelecken (verchromt)
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- 2 verchromte hochwertige Butterfly-Schlösser (ohne Absperrfunktion)
- Made in EU



Best.-Nr. 51836882

Technische Daten:

Maximalbelastung:	100 kg
Wandstärke:	7 mm
Außenmaße (BxTxH):	920 x 535 x 540 mm
Innenmaße (BxTxH):	880 x 490 x 315 mm
Innenmaße Gerätefach (BxTxH):	255 x 245 x 280 mm
Gewicht:	23 kg



7MM

Transportcase für 4x PLB-130 mit Rollen

Professionelles Transportcase für 4 x PLB-130

- Fächer für 4 Geräte und Zubehör
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, große Stahlkugelecken
- 2 Feststellscharniere
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Case-Klappgriffe



Best.-Nr. 51836885

Technische Daten:

Maximalbelastung:	100 kg
Wandstärke:	7 mm
Außenmaße (BxTxH):	810 x 500 x 630 mm
Innenmaße (BxTxH):	770 x 450 x 405 mm
Innenmaße Zubehörfach (BxTxH):	95 x 450 x 390 mm
Gewicht:	22,5 kg