



Cat6 Patchpanel, geschirmt

24 Ports, FTP, 1 HE, Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten Kabeleinführungen

Part No.: **720014**

10 Jahre Garantie

Strenge Herstellervorgaben sichern bei allen INTELLINET-NETWORK-SOLUTIONS-Produkten die höchste Qualität. Für dieses Produkt bestehen 10 Jahre Garantie – der beste Beweis für unsere Qualität.

Merkmale:

- Solide und zuverlässige Befestigung für Kupferkabel mit mindestens 3 mm vergoldeten Kontakten
- Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten Kabeleinführungen für einfache Installation
- Kompatibel mit 110 und Krone LSA+ Auflegewerkzeugen
- Geeignet für AWG 24 bis 26 Litzen- und Massivdraht
- Geeignet für geschirmte Twisted Pair (FTP) Cat6 Netzwerkkabel
- Ideal für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Netzwerkanwendungen
- Entspricht 19" Standard
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)

Zertifikate

- UL gelistet
- RoHS kompatibel
- CE

Technische Details

- Abmessungen: 482 mm x 43 mm x 109 mm
- Horizontaler Lochabstand: 465 mm
- Vertikaler Lochabstand: 32 mm
- Gewicht: 2.16 kg
- Betriebstemperatur: -40 – 70°C

Lieferumfang

- Cat6 Patchpanel, geschirmt
- 4 Befestigungsschrauben

- Erdungskabel
- Kurzanleitung

