Tongenerator und Netzwerktester

Tongenerator
Part No.: 515566

Merkmale:

- Testet Daten-, Telekommunikations-, Security-, Video- und Audionetzwerke
- Umschaltbar von Single auf Multiton
- LEDs für Polarität, Verbindung und Spannung
- Ein spezieller Modus ermöglicht das Testen von Telefonleitungen
- Testet jedes einzelne Kabel bzw. jeden Stecker
- Kunststoffspitze zum Schutz vor Kurzschlüssen
- Identifiziert einzelne Kabel oder Kabelgruppen
- Krokodilklemmen, RJ-45 Stecker, RJ-12 Stecker, F-Anschluss optional
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Tongenerator
• Frequenz: Hohe Frequenz 500-781 Hz ; Niedrige Frequenz 446-657 Hz
• Batterie: 9V auf 600 Ohm Leitung
• Spannungsschutz: 50 V DC oder 24 V AC
• Batterie: 9 V DC Standard oder Alkaline
• Hergestellt nach CE-Norm: EN 55022 Class B für ITE und EN 55024
• Abmessungen: 125 x 68 x 26 mm
• Gewicht: 120 g

Netzwerk-Tester
• Verstärkung: 30 db
• Widerstand der Spitze 30 Ohm (Kunststoffspitze)
• Batterie: 9 V DC Standard oder Alkaline
• Hergestellt nach CE-Norm: EN 55022 Class B für ITE und EN 55024
• Abmessungen: 210 x 40 x 28 mm
• Gewicht: 140 g

Umgebung:
• Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend

Lieferumfang
• Sensor
• Tongenerator
• F-Buchse auf RJ-45 Adapter
• Transporttasche
• Benutzerhandbuch

Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.













Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.