



## 8-Port Rackmount KVM Switch

Combo USB + PS/2, On-Screen Display, inklusive Kabel

Part No.: **506441**

Dieser INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 8-Port 19" KVM Switch mit USB- und PS/2-Schnittstellen ist ideal geeignet für PC- und Serververwaltung auf einer zentralen Konsole in Gewerbe-, Campus- und Industrieumgebungen. Ein On-Screen-Display-Menü (OSD) sorgt für intuitives Umschalten und die Kaskadierungsoption erweitert Systemkapazität für alle angeschlossenen Computer. Der Switch bietet einen dedizierten Controller für jeden Port, um Maus und Tastatur auch bei ausgeschaltetem KVM-Switch funktionsfähig zu halten. Erstklassige Bildqualität wird selbst bei bis zu 64 Einheiten im Daisy-Chain-Verbund gewährleistet. Perfekte Tastatur/Maus-Emulation sorgt für höchste Kompatibilität mit PCs, Servern und diversen Betriebssystemen.

### USB- und PS/2-Unterstützung

USB- und PS/2-Schnittstellen werden auf PC- und Konsolenseite unterstützt. Dies ist besonders in Umgebungen mit gemischter Ausstattung ein großer Vorteil, d. h. wenn sowohl ältere PCs mit PS/2-Anschlüssen und neuere Modellen mit USB-Ports verwendet werden

### Anschlusskabel im Lieferumfang

Bei dem INTELLINET NETWORK SOLUTIONS KVM Switch, Modell 506441, sind alle benötigten Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten, was die von anderen Herstellern gewohnte Suche nach den passenden Kabeln überflüssig macht.

### OSD-Menü

Mit dem integrierten On-Screen-Display-Menü (OSD) wird die Steuerung des KVM-Switches zum Kinderspiel. Diesen Komfort werden Sie nicht mehr missen wollen.

### Professionelle Eigenschaften

Dieser Switch bietet professionelle Eigenschaften wie Auto Logout, Passwortschutz, aktualisierbare Firmware und Kaskadierungsoption. Das Metallgehäuse sorgt für hervorragende Schirmung gegen elektromagnetische Interferenzen und bietet gleichzeitig robusten Schutz gegen Stöße.

### Merkmale:

- Steuern Sie bis zu 8 Computer mit nur einer Tastatur, Maus und einem Monitor
- USB- und PS/2- Unterstützung auf Konsolen- und PC-Seite
- Acht 4-in-1 USB-/PS/2-Anschlusskabel im Lieferumfang
- Menü über On-Screen-Display (OSD)
- Computerauswahl und Steuerung über Tasten auf Vorderseite sowie über das OSD-Menü
- Hot Plug and Play: KVM muss bei Anschließen und Trennen von PCs nicht abgeschaltet werden
- LEDs und numerische und Anzeige für einfache Übersicht

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1600 x 900
- Unterstützt Microsoft- und Logitech-5-Tasten-Standardmäuse sowie kompatible Modelle
- Auto-Scan-Intervall über OSD-Menü programmierbar
- Passwortschutz
- Auto-logout Timeout
- Keine Software benötigt
- Funktioniert betriebssystemübergreifend
- 3 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

### Standards

- USB 1.1 / 2.0

### Allgemein

- PC Anschlüsse: 8
- Anzahl Konsolenanschlüsse: 1
- PC Anschlüsse:
  - 8 x HD15 Buchse zur Verwendung mit 4-in-1-Anschlusskabeln (acht Kabel im Lieferumfang)
- Konsolenanschlüsse:
  - 2 x USB A (Tastatur, Maus)
  - 2 x PS/2 Mini-DIN 6 Buchse (Tastatur, Maus)
  - 1 x HD15 Buchse
- Computerauswahl:
  - via Tasten
  - via On-Screen-Display (OSD)
- max. Auflösung: 1600 x 900
- Video Bandbreite: max. 350 MHz
- FCC Klasse B, CE, RoHS

### LEDs

- 1 Online-LED pro Kanal
- 1 PC-Auswahl-LED pro Kanal

### Physikalische Spezifikationen

- Metallgehäuse
- Abmessungen: 440 x 155 x 45 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- Betriebstemperatur: 0 - 50°C
- Luftfeuchtigkeit: 0 – 80% RH, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -20 - 60°C

### Strom

- Externes Netzteil: DC 9 V, 1 A
- Stromverbrauch: max. 500 mW

Lieferumfang

- 8-Port 19" KVM Switch
- 19"-Montagewinkel
- Handbuch
- Acht 4-in-1-Anschlusskabel

