



2-Port Kompakt-KVM-Switch

USB, mit Kabeln und Audiunterstützung

Part No.: **151252**

Dieser MANHATTAN KVM Switch ist ein kompakter 2-Port KVM-Switch mit Umschaltfunktion von Audio und Mikrofon. Seine konsolenseitige USB-Unterstützung ermöglicht den Anschluss von USB-Tastatur und -Maus. Es liegen zwei Sets abnehmbare USB-KVM-Kombi-Kabel und zwei Sets Audio-/Mikrofonkabel für SOHO- und Büro-Multimediaanwendungen bei. Dieser KVM-Switch ermöglicht Zugriff, Steuerung, Start und Neustart von zwei USB-Multimediacomputern mit einem einzigen Set aus USB-Tastatur, -Maus und Monitor sowie optional Lautsprechern und Mikrofon über die installierte Switching Software auf Ihrem PC.

Audio- und Mikrofon-Umschaltung für Multimediateilnahme ohne Unterbrechungen

Die Audio- und Mikrofon-Umschaltfunktion dieses KVM-Switches ermöglicht den Einsatz Ihres Multimediasystems auf jedem Ihrer zwei Computer. Sie können so die Audio/Mikrofon Ein-/Ausgänge jedes Computers nutzen, ohne die Kabel umzustecken. Sie können Audio- und PC-Kanäle simultan oder unabhängig voneinander umschalten. Und Sie benötigen nur noch ein Paar Lautsprecher statt zwei.

USB-Schnittstellenkompatibilität für Multiplattform-Unterstützung

Die USB-Schnittstellentechnologie bietet Multiplattform-Unterstützung für PC, Macintosh G3/G4 und iMAC.

Keine Verkabelungsprobleme

Dieser KVM-Switch bringt Ihnen zwei abnehmbare, 1,5 m lange KVM-Anschlusskabel gleich im Lieferumfang mit - die lange, aufwändige Suche nach passenden Kabeln bleibt Ihnen somit erspart.

Merkmale:

- Ermöglicht die Bedienung von 2 USB-Computern mit einer Maus, einer Tastatur und einem Monitor
- Unterbrechungsfreies Umschalten der Audio- und Mikrofon-Quelle
- Computer können im laufenden Betrieb (Hot-Plugging) angeschlossen werden
- Computerauswahl via Knopfdruck oder Tastatur-Hotkeys
- Status-LEDs für einfache Übersicht
- Unterstützt Auflösungen bis 1600 x 900
- Stromversorgung über USB, kein externes Netzteil benötigt
- Enthält zwei Anschlusskabel für Computer-, Lautsprecher- und Mikrofonverbindung
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- USB 1.1

Allgemein

- Anzahl PC-Anschlüsse: 2
- Anzahl Konsolenanschlüsse: 1
- PC-Anschlüsse:
 - 2 x USB Typ A (Tastatur, Maus)
 - 2 x HD15-Stecker (Video)
 - 2 x 3,5 mm Stereoanschlüsse (für Mikrofon- und Soundkartenanschluss)
- Konsolenanschlüsse:
 - 2 x USB Type A (Tastatur, Maus)
 - 1 x HD15 Buchse (Video)
- Audioanschlüsse:
 - 1 x 3,5 mm (Mikrofon)
 - 1 x 3,5 mm (Lautsprecher)
- Computerauswahl:
 - via Knopfdruck am Gerät
 - via Hotkey
- Video-Auflösung: max. 1600 x 900
- FCC Class B, CE, RoHS

LEDs

- Eine LED pro Computer

Stromversorgung

- Stromversorgung über USB

Technische Details

- Kunststoffgehäuse
- Abmessungen: 86 (L) x 86 (B) x 26 (H) mm
- Gewicht: 0.7 kg
- Betriebstemperatur: -10 - 50°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 90% RH, nichtkondensierend
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C

Lieferumfang

- 2-Port Kompakt-KVM-Switch
- Kurzanleitung
- PC- und Audio-Anschlusskabel

