



2-Port Mini KVM Switch

2-Port USB, Audiounterstützung

Part No.: **151245**

Der MANHATTAN KVM-Switch ist ein kompakter 2-Port Umschalter mit integrierten Anschlusskabeln. Seine USB-Unterstützung ermöglicht den Anschluss einer USB-Tastatur und Maus und damit Zugriff, Kontrolle, Start und Neustart von zwei USB-fähigen PCs mit nur einer USB-Tastatur, einer Maus und einem Monitor.

Komfortable PC-Auswahl

Schnelles und einfaches Umschalten zwischen Workstations via Hotkey.

Audio-Switching bietet ununterbrochenes Multimediaerlebnis

Die Audio-Switching-Funktion dieses KVMs lässt Sie von Multimediasystemen beider Computer profitieren. Sie können auf beide Audioausgänge zugreifen, ohne die Audiokabel umstecken zu müssen.

Schluss mit der Kabelsuche

Dank seiner integrierten, 1,2 m langen KVM-Anschlusskabel entfällt die traditionelle Suche nach passenden Kabeln, sie werden mit jedem KVM-Switch direkt mitgeliefert - einfach und praktisch.

Merkmale:

- Ermöglicht die Bedienung von zwei USB-Computern mit einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus
- Integrierte Anschlusskabel, benötigt kein weiteres Zubehör
- Vollständige Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
- "Hot Key"-Befehle und LED-Anzeigen für die Computerauswahl
- Audioausgang zum Anschluss von Lautsprechern
- Benötigt keine Software oder externe Stromversorgung
- Kompatibel zu allen Betriebssystemen
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1440
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- Anzahl PC-Anschlüsse: 2
- Anzahl Konsolenanschlüsse: 1
- PC-Anschlüsse:

- 2 x USB Typ-A-Stecker (Tastatur, Maus)
- 2 x HD15-Stecker (Video)
- 2 x 3,5-mm-Anschluss (Soundkarteneingang)
- Integrierte Anschlusskabel: 1,2 m
- Konsolenanschlüsse:
 - Tastatur: USB Typ-A-Buchse
 - Maus: USB Typ-A-Buchse
 - Monitor: HD15-Buchse
- 1 x 3,5-mm-Anschluss (Lautsprecherausgang)
- Computerauswahl:
 - Via Hotkey
- Videoauflösung: max. 1920 x 1440
- Videobandbreite: max. 250 MHz
- FCC Class B, CE, RoHS

LEDs

- 1 LED pro Computer

Technische Details

- Kunststoffgehäuse
- Scanintervall: 3 Sekunden
- Abmessungen: 85 (B) x 75 (T) x 26 (H) mm
- Betriebstemperatur: 0 - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Gewicht: 360 g

Lieferumfang

- 2-Port Mini KVM Switch
- Kurzanleitung



