



Hi-Speed USB 2.0 Desktop Hub

10 Ports, Stromversorgung über USB oder AC Netzadapter

Part No.: **161572**

Hohe USB-Leistung in einem Multi-Port-Hub

Dieser MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Desktop Hub erweitert PCs und Notebooks um 10 abwärtskompatible USB-2.0-Ports und deckt damit den hohen Bedarf an USB-Ports heutiger computeraffiner Nutzer: Sei es zur Aufladung von MP3-Playern, Handys und Digitalkameras oder zum Anschluss von Tastatur, Maus, Webcam, Flash-Laufwerken, Card Readern und mehr. Das kompakte, robuste Kunststoffgehäuse bringt alle Anschlüsse seitlich statt auf der Oberseite unter und reduziert so das Kabelgewirr deutlich. Plug&Play, Hot-Swap-Fähigkeit, Windows7/8- und MAC-Kompatibilität sowie Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s runden diese umfangreiche USB-Lösung ab.

Merkmale:

- Zehn Hi-Speed USB 2.0 Ports für zusätzliche USB-Geräte
- Kompaktes Multi-Port-Design, idealer Ersatz für kapazitätsschwächere Hubs
- Praktisch zum Aufladen mobiler Geräte sowie zum Anschluss von Flash-Laufwerken, Empfängern, Card Readern und mehr
- Überspannungsschutz; Hot-Swap-fähig
- Kompatibel mit allen USB-fähigen Computern
- Plug & Play, kompatibel mit Windows7/8 und Mac
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- FCC
- CE

Ports

- Übertragungsrate: 1,5/12/480 Mbit/s
- (1) Upstream-Port, Standard B
- (10) Downstream-Ports, Standard A
- (1) 5V-Stromanschluss
- Bis zu 500 mA Strom auf allen Ports

Technische Details

- Abmessungen: 120 x 68 x 22 mm
- Gewicht: 14 g
- USB Standard-A auf Standard-B-Kabel, 150 cm
- Gehäuse: Kunststoff
- Power-LED

Netzteil

- cUL, FCC
- Eingang: 100 - 240 V, 50/60 Hz; 0,68 A max.
- Ausgang: 5 V / 2 A
- Kabel: 1,8 m

Systemvoraussetzungen:

- USB-fähiger PC oder Mac
- Windows 2000/XP/Vista/7/8 oder Mac OS 9 oder höher
- Verfügbarer USB-Port

Lieferumfang

- Hi-Speed USB 2.0 Desktop Hub
- USB-Kabel, Netzteil und Kurzanleitung



