



Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant

Vierkant 25 mm (1 Zoll) · Außen-Sechskant Profil · 46 mm

Artikel-Nr.: 1100SLG-46

EAN: 4000896002498

Produktinformationen

- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant 25 mm (1 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 46 mm
- Abmessungen / Länge: 110 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 69.5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 54 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.73 kg
- Für Maschinenbetätigung



TECHNISCHE ANGABEN

- **Abtrieb:** ●
- **Hand-/Maschinenbetätigung:** Für Maschinenbetätigung
- **Antrieb:** 25 1
- **Durchmesser d2 (am Antrieb):** 54 mm
- **Tiefe:** 28 mm
- **Ausführung Antrieb/Abtrieb:** Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- **Norm:** DIN 3129, ISO 2725-2
- **Oberfläche:** phosphatiert, geölt
- **Abmessungen / Länge:** 110 mm
- **Schlüsselweite:** 46 mm
- **Durchmesser d1 (am Abtrieb):** 69.5 mm

