

Produktdatenblatt

9021 P-2

EAN-No. 4000896184545



Länge: 150 mm • $\pm 10 \frac{3}{8}$ •



- Kurze Bauform
- Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm
- Komplette geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 103 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 3,90 m/s²
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: $\pm 10 \frac{3}{8}$
- Maße: 150 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,5 kg
- Für Maschinenbetätigung
- Anzugsmoment maximal [Nm]: 54 Nm
- Schall-Druckpegel: 92 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 300
- Luftbedarf [l/min]: 103 l/min (1,7 l/sec)

Artikelnummer

9021 P-2

Handgriff

Kälteisolierender Griff