

Produktdatenblatt

849 AG-10

EAN-No. 4000896035991



Länge: 68 mm



- **Halter**
- Außen-Ø 32 mm
Innen-Ø 25 mm
- □ Antrieb $\frac{3}{8}$ " (10 mm), für Schneideisen 849AG-M8 bis M12 (Ø 25 mm)
- Made in Germany
- Abmessungen / Länge: 68 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,14 kg

Artikelnummer

849 AG-10