

Länge: 200 mm ·



Anwendung:

Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

- Extrem leistungsstarkes Gerät (700 Watt)
- **Gerade Ausführung**
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 98 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 0,46 m/s²
- Spannfutter: 6 mm
- Leistung Watt: 700 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 200 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,8 kg
- Schall-Druckpegel: 87 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 22000
- Luftbedarf [l/min]: 150 l/min (2,5 l/sec)

Artikelnummer

9032 P-1

Handgriff

Kälteisolierender Griff