



Motor G50-12 mit Metallgetriebe, für 12 Volt Betrieb

Art.Nr.: G50-12

Motor mit Metallgetriebe für 2 - 18 Volt Betrieb, auch für Eisenbahntrafo (Gleichspannung) bestens geeignet! Zum Drehen, Heben, Senken und allen anderen Bewegungen bei denen viel Kraft erforderlich ist. Extrem belastbar und langlebig durch Metallzahnräder!

TECHNISCHE DATEN:

- Nennspannung (V) : 12
- Spannungsbereich (V) : 2 - 18
- Drehzahl (U/min) : 60 - 720
- Übersetzung: 1:50
- Abmessungen (mm) : 30 x 12 x 10
- Gewicht (g) : 8
- Achsdurchmesser (mm) : 3
- Achslänge (mm) : 10
- Befestigungsbohrungen 2 x M1,6



DATENBLATT, Übersicht Getriebe

PREIS:

10,95 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**