



Abbildung: CHERRY STREAM KEYBOARD (JK-8500DE-2) mit WetEx®-Schutzfolie

Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Flexible Tastatur-Schutzfolie

Wenn es mal etwas rauer zugeht.

WetEx® schützt die Tastatur vor Verschmutzung durch Flüssigkeiten, Staub und Fremdkörpern ohne den Schreibkomfort wesentlich zu beeinträchtigen.

Entscheidende Vorteile

- Beständig gegen destilliertes Wasser, Diesel, Spülmittel und Isopropylalkohol
- Bedingt beständig gegen Benzin, Motoröl und 40% Schwefelsäure (Batteriesäure)
- WetEx® ist frei von Halogenen und Latex und enthält keine polybromierten Diphenylether
- WetEx® verfügt über eine Mindestlebensdauer von 10 Mio. Tastendrücken unter Normalbedingungen
- Bei der Entsorgung entsteht kein polybromiertes Dibenzodioxin oder Dibenzofuran

Technische Daten

- E-Modul: 1200 PSI
- Spezifisches Gewicht: 1,13 g/cm³
- Härte: 84 IRHD
- Abriebfestigkeit: 6
- Dehnung: 450%
- Reißfestigkeit: 9000 PS

- Dicke: 0,25 mm
- Verwendungstemperatur: -40 °C bis +70 °C
- Zugfestigkeit: 400 lbs/inch

Reinigung der Schutzfolie

Sie können die Schutzfolie mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln nach Herstellerangabe desinfizieren.

Die Beständigkeit der Schutzfolie wurde mit den folgenden Desinfektionsmitteln und einer 5-minütigen Einwirkzeit getestet:

- Isopropanol 70 %
- Dentavon liquid
- Incidin liquid
- Kohrsolin FF
- Sterillium
- Desomed Rapid AF
- Dismozon

Verwenden Sie Desinfektionsmittel nach Herstellerangabe und lassen Sie Isopropanol 70 % und Dentavon liquid nicht über längere Zeiträume einwirken. Die Verformungen schädigen nicht die Struktur oder Desinfektionsfähigkeit der Schutzfolie und bilden sich nach einigen Stunden wieder zurück.

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 10

Merkmale Tastenlayout:

- Produktabhängig, siehe Tabelle

Tastatur-Serien:

- Produktabhängig, siehe Tabelle

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Gewährleistung

Wir investieren viel Engagement in die Entwicklung unserer Produkte und sind von deren Qualität überzeugt. Darum gewähren wir, zusätzlich zu der in der Bedienungsanleitung genannten gesetzlichen Gewährleistung und unter folgend genannten Bedingungen, eine erweiterte Herstellergewährleistung.

In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am Produkt einen Defekt hervorrufen.

Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung

CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h. Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen.

Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers.

Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

Länderversionen mit europäischem Tastaturlayout:



BE (Belgien), CH (Schweiz), DE (Deutschland), DK (Dänemark),
 ES (Spanien), FR (Frankreich), GB (UK-Englisch), GR (Griechenland),
 IT (Italien), NL (Niederlande), NO (Norwegen), PL (Polen),
 PN (Pan Nordic), PO (Portugal), RD (Deutsch/Kyrillisch),
 SF (Schweden/Finnland), SL (Slowenien), TS (Tschechien)

Tastatur-Name	Tastatur-Nummer*	Bestell-Nr.	EAN-Nr.	Merkmale
PC/SC Smartcard Tastaturen				
CHERRY KC 1000 SC	JK-A010.xx-	615-10004	4025112090370	
CHERRY KC 1000 SC-Z	JK-A010.0xx-.-Z-			
CHERRY SECURE BOARD 1.0	JK-A040.xx-			
eHealth-BCS Tastatur	G87-1504...xx-	615-5211	4025112078132	
eGK-Tastatur	G87-1505...xx-			
Kompakte Tastaturen				
Compact Keyboard	G84-41..Axx-	615-5044	4025112056635	Ohne Windows-Tasten
Compact Keyboard	G84-41..Mxx-	615-5118	4025112056628	
Trackball Keyboard	G84-4400...xx- G84-4420...xx-	615-5140	4025112056642	Trackball in Folie ausgespart
Keypad	G84-47...xx-	615-5173	4025112076268	
TouchBoard	G80-11900...xx-	615-5141	4025112023705	
Compact Keyboard	G80-18...xx- G81-18...xx-	615-5113	4025112058127	
XS Compact Keyboard	G84-5200...xx-	615-5199	4025112073243	
XS Trackball Keyboard	G84-5400...xx-	615-5201	4025112073267	
XS Touchpad Keyboard	G84-5500...xx-	615-5203	4025112073281	
CHERRY KC 4000	JK-0700xx	615-5218	4025112082672	
CHERRY KC 4020	JK-0720xx			
Tastaturen und Desktop-Sets				
CHERRY KC 1000	JK-0800xx-	615-5217	4025112082306	
CHERRY KW 2000	JK-1700xx-			
CHERRY DC 2000 (nur Tastatur)	JD-0800xx-			
CHERRY DW 3000 (nur Tastatur)	JD-0700xx-			
STREAM STREAM XT STREAM XT T2 STREAM 3.0 STREAM 3.0 T2	G85-23...xx-	615-5216	4025112082290	
STREAM KEYBOARD	JK-8500xx-	615-10006	4025112094064	
STREAM KEYBOARD WIRELESS	JK-8550xx-			
STREAM KEYBOARD TKL	JK-8600xx-	61510011	4025112099007	
STREAM DESKTOP	JD-8500xx-	615-10006	4025112094064	
STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560xx-			
Standard Keyboard	G80-30...xx- G81-30...xx-	615-5080	4025112056611	
Standard Keyboard	G83-6105...xx- G83-6260...xx-	615-5139	4025112023699	

xx = Länderversion

Länderversionen mit internationalem Tastaturlayout:



US (US-Englisch), EU (US-Englisch/international mit €),
 BB (Bulgarien), IL (US-Englisch/Hebräisch),
 RB (US-Englisch/Kyrillisch), RL (US-Englisch/Kyrillisch/Litauisch)

Tastatur-Name	Tastatur-Nummer*	Bestell-Nr.	EAN-Nr.	Merkmale
PC/SC Smartcard Tastaturen				
CHERRY KC 1000 SC	JK-A010.xx-	615-10009	4025112095009	
CHERRY KC 1000 SC-Z	JK-A010.xx-.-Z-			
CHERRY SECURE BOARD 1.0	JK-A040.xx-			
Kompakte Tastaturen				
Compact Keyboard	G84-41..Axx-	615-5044	4025112056635	Ohne Windows-Tasten
Compact Keyboard	G84-41..Mxx-	615-5118	4025112056628	
Trackball Keyboard	G84-4400...xx- G84-4420...xx-	615-5147	4025112058158	Trackball in Folie ausgespart
Keypad	G84-47...xx-	615-5173	4025112076268	
TouchBoard	G80-11900...xx-	615-5142	4025112023712	
Compact Keyboard	G80-18...xx- G81-18...xx-	615-5112	4025112058110	
XS Compact Keyboard	G84-5200...xx-	615-5200	4025112073250	
XS Touchpad Keyboard	G84-5500...xx-	615-5204	4025112073298	
Tastaturen und Desktop-Sets				
STREAM KEYBOARD	JK-8500xx-	615-10007	4025112094071	
STREAM KEYBOARD WIRELESS	JK-8550xx-			
STREAM KEYBOARD TKL	JK-8600xx-	61510010	4025112098994	
STREAM DESKTOP	JD-8500xx-	615-10007	4025112094071	
STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560xx-			
Standard Keyboard	G80-30...xx- G81-30...xx-	615-5079	4025112056604	
Standard Keyboard	G83-6104...xx-	615-5138	4025112023729	

xx = Ländercode

* Tastatur-Nummer befindet sich auf dem Typschild auf der Unterseite der Tastatur (gekennzeichnet als P/N)