



IT-250TW

Best.-Nr.: 16.3190

PRODUKTINFOS

Die MONACOR-Musikhörner sind die topmoderne Lösung, um die Reichweite eines Druckkammerhorns bei deutlich erweitertem Frequenzumfang zu nutzen.

Die 2-Wege-Technik mit dynamischem Konus-Tiefmitteltöner und Horntweeter realisiert eine klangliche Qualitätssteigerung hin zur Übertragung des Grundtonbereiches von Stimmen und Instrumenten, die mit konventionellen Druckkammerhörnern nicht erreicht wird. Die Musikhörner sind immer dann eine perfekte Lösung, wenn optimales Stimmvolumen und/oder eine vollständiger wirkende Musikübertragung gefordert sind.

Wetterfester Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8- Ω -Betrieb
- IP66-zertifiziert
- Günstige Version eines leistungsstarken Musikhornes
- 16-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1")
- ABS-Kunststoffgehäuse

- Montagebügel im Lieferumfang

TECHNISCHE DATEN

IT-250TW

Impedanz	8Ω
Betriebsspannung	100V
Nennbelastbarkeit	50/25/12,5/9/4,5/3,5 W (100 V)50 W (8 Ω)
Musikbelastbarkeit	-
Frequenzbereich	150-15000Hz
Kenschalldruck	97dB/W/m
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Gehäusematerial	ABS
Schutzart	IP66
Wetterfestigkeit	ja
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ausstattung	2-Wege
Ersatzschwingspule	-
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	370 x 270 x 305 mm
Gewicht	4,1kg