

# DeTeWe Outdoor 8500

## Lizenzfreies PMR / Sprechfunkgerät

Das robuste und einfach zu bedienende DeTeWe Outdoor 8500 bietet Ihnen alle Funktionen, die Sie zur komfortablen Funkkommunikation brauchen. Das umfangreich ausgestattete Sprechfunkgerät verfügt unter anderem über ein beleuchtetes Display, Scan-, 2 Kanalmonitor- und VOX-Funktion, 8 Haupt- und 121 Unterkanäle (38 analoge CTCSS und 83 digitale DCS) sowie eine Ruf- und Gruppenruffunktion. Sowohl das Ein- und Ausschalten des Gerätes, sowie die stufenlose Einstellung der Lautstärke erfolgt über einen Drehschalter, dies gewährleistet einen sicheren Betriebsstatus ohne aufwendige Einstellungen über das Menü. Die orange Signalfarbe erleichtert ein Auffinden des Gerätes. Bei idealsten Bedingungen kann eine Funkreichweite von bis zu 10 km erreicht werden.



**Keine Lizenz- und Verbindungskosten**



**Reichweite bis zu 10 km**



**VOX-Freisprechfunktion**



- Keine Lizenz- und Verbindungskosten
- Beleuchtetes Display
- Scan Funktion (Partner bei Kanalwechsel oder andere Funkgeräte in Reichweite finden)
- 2 Kanalmonitor-Funktion (Signalisierung von Funkaktivitäten auf dem eingestellten und einem zweiten Kanal)
- VOX-Funktion (Freisprechmodus bei Verwendung mit und ohne Headset, in 3 Stufen regelbar)
- Automatic Squelch (Fest eingestellter Schwellenwert, ab welcher Signalstärke die Rauschsperrung öffnet)
- Kristallklarer Sound
- Call Funktion (Senden eines Funkteilnehmer spezifischen Rufsignals)
- 15 Ruftöne
- Roger Beep Funktion (ein- & ausschaltbar / signalisiert das Ende des Funkspruchs)
- Lautstärke stufenlos einstellbar
- Batteriestandanzeige
- Tastatursperre
- Gürtelclip abnehmbar

### Technische Daten

- Reichweite bis zu 10 km (abhängig von Umgebung und Gelände)
- 8 Kanäle
- 38 CTCSS-Unterkanäle (analoge Pilotöne)
- 83 DCS-Unterkanäle (digitale Pilotöne)
- 0,5 Watt Sendeleistung
- Betriebsfrequenz 446 MHz

### Lieferumfang

- 2 Funkgeräte
- 2 Gürtelclips
- 8 NiMH Akkus / 600mAh
- 1 Tischladegerät
- 1 Netzadapter
- 1 Bedienungsanleitung

Artikelnummer: 208050

EAN-Code: 4260117672408