

Aufschrift



(M)
 1050 μ
 5/250~ 50E3 T100 
 5A 125-250V AC 1/10HP
 R 56  
 Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 0.60 N
 Rückschaltkraft ≥ 0.12 N
 Differenzweg ≤ 1.0 mm

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original Maßstab DIN SCALE		S 1050.5502 Schnappschalter	
±		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	A4 2:1						
0.2		0.3				0 10 20 30 mm		gez./DRAWN BY 05.05.92 Ble		 Marquardt GmbH, D-78604 Riethim-Weilheim	
d				i	Ersatz für/REPLACEMENT OF						
c				h							
b	29551	21.06.00	pfu	g							
a	0	07.07.94	mk	f							
				e							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					