

DATENBLATT



Seite 1 von 3
Stand: 30.04.2015

Allgemeine Beschreibung

Einkomponentiger, schnelltrocknender **flüssiger Gummi** der durch Eintauchen, Aufpinseln oder Aufsprühen leicht aufgetragen werden kann und an der Luft trocknet.

Produktmerkmale

- schützt
- gummiert
- dämpft
- markiert
- verleiht Grip
- wirkt rutschhemmend
- wird nicht spröde oder brüchig
- nach dem Austrocknen geruchsneutral
- greift keine gängigen Materialien an
- wiederablösbar

Einsatzbereiche

- Industrie
- Handwerk
- Hobby
- Heimwerk

Gebrauchsanweisung

Vorraussetzungen

- Oberfläche muss frei von trennenden Substanzen sein
- Verarbeitungstemperatur ca. 20°C

4 Schritte zum Ergebnis

1. Vor dem Gebrauch behutsam umrühren, Luft einschließen vermeiden
2. Gegenstand gleichmäßig und langsam eintauchen und genauso wieder herausziehen
3. Nach dem ersten Auftragen ca. 10 Minuten ablüften lassen, bevor weitere Schichten zur gewünschten Schichtdicke aufgetragen werden können
4. Für beste Ergebnisse den Vorgang mindestens 2 - 3 mal wiederholen

Anwendungstipps

- Angebrochene Gebinde nach Gebrauch gut verschließen
- Bei lösemittelempfindlichen Oberflächen empfehlen wir vorab eine Verträglichkeitsprüfung
- Wenn nötig, mit mibenco® Verdüner verdünnen

DATENBLATT



Seite 2 von 3
Stand: 30.04.2015

Technische Produktdaten

- Staubtrocken bei 20°C: nach 10 Minuten
- Trocknungszeit: mindestens 1 Stunde, je nach Schichtdicke
- Temperaturbeständigkeit: -40°C - +95°C
- Viskosität: 3.000 cps
- Flammpunkt: 21°C - 24°C
- Witterungs- UV Beständig:
- Salzsprühtest: keine Mängel
- Ozonstabilität: ja
- Shorehärte: 70 +/- 3
- Dichte: 0,89
- Zugfestigkeit: 40 MPa
- Dehnbarkeit: max. 400 %
- Aufwandmenge: 2l / m²
- frei von Silikon, Schwefel und Chlor
- haftet auf: Metall, Holz, Glas, Stein, Gummi, Kunststoff, Beton, Stoff, Seil, Carbon, GFK, Gewebe, Glaswolle u.v.m.
- beständig gegen: Säuren, Salze, Öle, sowie basische Stoffe u.v.m.

Aufwandsmenge

- Ergiebigkeit bei 0,2 mm Schichtdicke: ca. 350 g/qm
- Abhängig von der Oberflächenstruktur, der Art der Anwendung.

Farbtöne

Siehe Preisliste

Hinweise zur Lagerung und Haltbarkeit

- Lagerfähigkeit bei + 20°C: ungeöffnet 3 Jahre
- Die geöffnete Dose innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen
- mibenco® Flüssiggummi trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen

Erläuterung

Die vorangegangenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes (siehe Stand) verfügbaren Daten, die nach Ansicht der mibenco® gmbh als zuverlässig angesehen werden. Für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung übernommen. Die mibenco® gmbh übernimmt ebenfalls keine Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwähnten Produkte. Ob die o. g. Produkte für den von Ihnen gewünschten Einsatz, den Schutz der Umwelt

DATENBLATT



Seite 3 von 3
Stand: 30.04.2015

sowie der Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind, müssen Sie selbst entscheiden. Eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung ist in jedem Fall unverbindlich, auch wenn diese immer nach bestem Wissen erfolgt. Diese befreit den Käufer nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

mibenco® gmbh
Dalbergstraße 18
63739 Aschaffenburg
Tel.: +49(0)6021 58399 0
Fax: +49(0)6021 58399 11
Mail: info@mibenco.com
www.mibenco.com

Büroanschrift:
mibenco® gmbh
Dalbergstraße 18
63739 Aschaffenburg

Lageranschrift:
mibenco® gmb
Bollenwaldstraße 111
63743 Aschaffenburg (Ober nau)

Tel.: +49 6021 - 58399 - 0
Fax: +49 6021 – 58399 - 11
Email: info@mibenco.com
Web: www.mibenco.com