

Thermostatkopf TRV4

- Exklusiver Thermostatkopf mit Flüssigkeitsfühler für hohe Regelgenauigkeit
- Begrenzung
- Frostschutz
- Einstellskala 7 ... 31 °C mit seitlichem Sichtfenster
- Einzeltemperaturjustierung

- Regelungstechnische Anforderungen nach EN 215
- Schließmaß 11,5 +/- 0,1 mm
- Passend für alle Ventile mit M30 x 1,5 mm Gewinde und 11,5 mm Schließmass

Typ

Bestell-Bez.

Artikel-Nr.

TRV4 white

fester Fühler, Thermostatkopf **weiß**, Sockel **weiß**

TRV4 W

07 07 007G

