HSM SHREDSTAR X10
4 x 35 mm



Artikelnummer	1032111	Schnittgeschwindigkeit	30,00 mm/s
EAN Code	4026631035682	Geräuschpegel (Leerlauf)	58 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320704
Schnittart	Partikelschnitt	UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-4 O-1 T-2 E-2 F-1	Leistungsaufnahme des Motors	230,0 W
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	3	Spannung	230 V
Schnittbreite	4,00 mm	Frequenz	50 Hz
Partikellänge	35,00 mm	Tiefe	235,0 mm
Schnittleistung (80g/m²)	10 Blatt	Breite	366,0 mm
Schnittleistung (70g/m²)	12 Blatt	Höhe	445,0 mm
Eingabebreite	224,0 mm	Gewicht	6,0 kg
Behälter-/Auffangvolumen	21,0 l	Farbe	schwarz|silber

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Professioneller Datenschutz am Arbeitsplatz. Dieser komfortable Büro-Aktenvernichter mit Partikelschnitt und separatem CD-Schneidwerk schreddert zuverlässig Akten und CDs/DVDs.

- Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Die LED-Anzeige zeigt Betriebszustand des Geräts an.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

HSM GmbH + Co. KG / Austraße 1-9 / 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 / Fax +49 7554 2100-160 / info@hsm.eu / www.hsm.eu