

Verfügbar ab Q3/2014



Komfortables Analogtelefon in attraktivem Design, mit kontrastreichem Display und Zielwahltasten

- Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Schnittstelle für dynamische Headsets
- 10 programmierbare Tasten für Zielwahlen
- Stromversorgung über a/b-Port, kein Netzteil erforderlich
- Tisch- und Wandmontage

Schon das Einsteigermodell unserer COMfortel-Reihe vertraut auf ein Tastenkreuz zum souveränen Navigieren durchs Menü. Zusammen mit den praktischen Gehäusefüßen, die sehr effektiv die Neigung verstellen, verspricht dies Entlastung in der täglichen Praxis, z. B. als Nebenstelle an einer Telefonanlage. Sogar an die Möglichkeit zur Wandmontage haben wir gedacht – eine Option, die in Hotels, Handwerk und Industrie ihre praktische Anwendung findet.

Am analogen Nebenstellenanschluss sorgt das COMfortel 600 mit vielen nützlichen Funktionen für großen Komfort beim Telefonieren: Alle Rufnummern, die im lokalen oder zentralen Telefonbuch hinterlegt sind, werden z. B. mit Namen angezeigt.

Das gestochen scharfe, dreizeilige LC-Display setzt dabei alle wichtigen Informationen optimal in Szene. Kristallklar ist auch der Klang, der Ihren Gesprächspartner in „greifbare“ Nähe rückt – egal ob Sie mit Hörer, im Freisprechbetrieb oder mit geschlossenem COMfortel Headset telefonieren.

Obwohl sich das COMfortel 600 als Nebenstelle an Auerswald TK-Anlagen besonders wohlfühlt, kann es problemlos an a/b-Ports von Telefonanlagen anderer Hersteller oder sogar direkt an analogen Amtanschlüssen betrieben werden.



Leistungsmerkmale im Überblick

Systemfunktionen

- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- Programmierbare Tasten (10) für Zielwahlen
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Telefonbuch, 99 Einträge mit Namen
- Tisch- und Wandmontage

Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMcompact 3000-Serie
- COMcompact 2206 USB, 4410 USB
- COMcompact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMcompact 5000, 5000R
- COMmander 6000, 6000R, 6000RX
- COMmander Basic.2, Basic.2 19"
- COMmander Business, Business 19"

Technische Daten

- Systemanschluss: a/b-Port
- Betriebsspannung: über den a/b-Port
- Leistungsaufnahme: max. 0,8 W
- Headset: separate Schnittstelle für dynamische Headsets
- Display: 3-zeiliges LCD, alphanumerisch, monochrom
- LEDs: 4 (rot)
- Bedienelemente: Wähltastatur mit Vanity-Code, 13 Funktionstasten, 10 programmierbare Tasten
- Telefonhörer: Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompabil
- Lautsprecher: 50 Ohm, Ø 54 mm
- Gabelumschalter: magnetischer Schaltkontakt
- Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 223 mm x 148/158/168 x 185 mm
- Gewicht: ca. 940 g
- Sicherheit: CE

Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel 600
- Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel
- Anschlusskabel RJ-11/RJ-11 (ca. 3 m lang)
- Adapter TAE-F/RJ-11
- Bedienhandbuch (Deutsch/Englisch)

Bestellinformationen Bezeichnung: COMfortel 600 schwarz / Artikelnummer: 90064 / EAN-Code: 4019377900642

