

Solarleuchte

XSolar LH-N

Edelstahl

EAN 4007841 007140

STEINEL[®]
Intelligent technology



365 TAGE
LICHT

Light 365 days of
the year



4000K neutral
white



IP44



2 lux

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord GS

Funktionsbeschreibung

Die Zukunft der Hausnummernbeleuchtung. Sensor-LED Leuchte XSolar LH-N, ideal für Eingangsbereiche und Hausfronten. Automatisches Licht bei Dämmerung, stromunabhängig beleuchtete Hausnummer, Lithium-Ferrum-Akku für 365 Tage Licht im Jahr, inklusive Hausnummern-Aufkleber.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	227 x 242 x 51 mm
Sensortechnologie	Lichtsensord
Leistung	0,03 W
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Ja
Variante	Edelstahl
VPE1, EAN	4007841007140

Solarleuchte

XSolar LH-N

Edelstahl

EAN 4007841 007140



Maßzeichnung

