

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./ EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Gartenpumpenset GPS 3200 Plus			30172	24 Monate
				4011458301720	
	Masterbox Informationen				
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) brutto	VPE (Stk.)
	Breite	Tiefe	Höhe		
	-	-	-	-	1
	Artikel Informationen				
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) net. / brut.	VK-Einheit
	Breite	Tiefe	Höhe		
	41,0	37,0	32,5	9,8 / 10,9	1

Gartenpumpenset GPS 3200 Plus

Menge / Palette:

36

Menge / LKW:

1.188

Kurzbeschreibung:

Sehr leichte, mobile und flexibel einsetzbare Gartenpumpe mit Kunststoffpumpengehäuse und Ein-/Ausschalter. Für das Fördern von klarem Wasser. Zum Befüllen und Entleeren von Wassertanks u.ä.. Durch den hohen Wirkungsgrad ist dieses Gerät auch gut geeignet zum Betrieb von Beregnern. Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermoüberlastschutz. Das Pumpengehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff. Inklusive: 4 m Ansaugschlauch und 20 m Gartenschlauch mit 4 teiliger Anschlussgarnitur.

Technische Daten:

Motor: 650 Watt
Förderhöhe / Druck max.: 42 m / 4,2 bar
Fördermenge max.: 54 l/min / 3.200 l/h
Ansaughöhe max.: 9 m
Pumpengehäuse: Kunststoff, GF-verstärkt
Druckanschluss: 33,25 mm (1" AG)
Sauganschluss: 33,25 mm (1" AG)
Temperatur max. Medium: 35 °C
Anschlusskabel: H07RN-F
Anzahl Beregner max.: 2
Ansaugschlauch: 4 m / (25,40 mm / 1")
Bewässerungsschlauch: 20 m / (12,70 mm / 1/2")

Lieferumfang:

4 m Ansaugschlauch (25,40 mm / 1")
20 m Gartenschlauch (12,70 mm / 1/2")
4 teiliger Anschlussgarnitur

Prüfzeichen der Pumpe:



03.04.2025

**Gartenpumpe mit
Bewässerungskit**



Inklusive:
4 m Ansaugschlauch
20 m Gartenschlauch
4 teiliger Anschlussgarnitur

