



Unisolierte Kupferware

Copper products, without insulation

Kupfergewebeband blank oder verzinkt

Copper earthing strap bare or tinned

Ausführung/Type

Flachgewalzte Schläuche aus blanken oder verzinkten Kupferdrähten.
Aufmachung: Ringe bzw. Spulen

Design/Type

Flat rolled tubes of bare or tinned copper wire.
Packaging: rings and/or spools.

Kupfergewebeband, blank | Copper earthing strap, bare

Bestell-Nr. Order-No.	Abmessung dimension (qmm)	Aufbau construction (mm)	Breite x Stärke width x thickness (mm)	Gewicht weight (kg/km)
301002500	0,25	16 x 8 x 0,05	1,6 x 0,2	3,0
301005000	0,5	16 x 16 x 0,05	2,5 x 0,4	5,1
301007500	0,75	16 x 24 x 0,05	2,7 x 0,5	8,5
301010000	1,0	16 x 32 x 0,05	3,2 x 0,7	11,0
301015000	1,5	16 x 25 x 0,07	4,0 x 1,0	16,0
301020000	2,0	16 x 33 x 0,07	5,0 x 1,0	21,5
301025000	2,5	24 x 27 x 0,07	5,8 x 1,0	25,0
301040000	4,0	24 x 43 x 0,07	8,2 x 1,0	40,0
301060000	6,0	24 x 66 x 0,07	10,0 x 1,3	63,0
301080000	8,0	24 x 88 x 0,07	12,3 x 1,5	81,0
301100000	10,0	24 x 109 x 0,07	14,0 x 1,5	110,0
301160000	16,0	24 x 85 x 0,10	17,5 x 2,0	160,0
301250000	25,0	24 x 135 x 0,10	22,0 x 2,5	260,0
301350000	35,0	36 x 124 x 0,10	30,0 x 3,0	360,0
301500000	50,0	36 x 177 x 0,10	33,0 x 3,2	500,0
301700000	70,0	36 x 248 x 0,10	45,0 x 3,5	700,0

Kupfergewebeband verzinkt | Copper earthing strap, tinned

301005001	0,5	16 x 8 x 0,07	2,5 x 0,4	5,1
301007501	0,75	16 x 12 x 0,07	2,7 x 0,5	8,5
301010001	1,0	16 x 16 x 0,07	3,2 x 0,7	11,0
301015001	1,5	16 x 13 x 0,10	4,0 x 1,0	16,0
301020001	2,0	16 x 16 x 0,10	5,0 x 1,0	21,5
301025001	2,5	24 x 14 x 0,10	5,8 x 1,0	25,0
301040001	4,0	24 x 22 x 0,10	8,2 x 1,0	40,0
301060001	6,0	24 x 32 x 0,10	10,0 x 1,3	63,0
301080001	8,0	24 x 43 x 0,10	12,3 x 1,5	81,0
301100001	10,0	24 x 54 x 0,10	14,0 x 1,5	110,0
301160001	16,0	24 x 38 x 0,15	17,5 x 2,0	160,0
301250001	25,0	24 x 56 x 0,15	22,0 x 2,5	260,0
301350001	35,0	36 x 56 x 0,15	30,0 x 3,0	360,0
301500001	50,0	36 x 78 x 0,15	33,0 x 3,2	500,0
301700001	70,0	36 x 108 x 0,15	45,0 x 3,5	700,0