

## LEITFÄHIGKEITSELEKTRODEN



**FÜR REIN- UND  
REINSTWASSER**

### LF 200 RW

Art.-Nr. 602841

Leitfähigkeitselektrode

Technische Daten:	
Messbereich:	0 ... 100 $\mu$ S/cm
Temperaturbereich:	-5 ... +100 °C
Zellkonstante *:	ca. 0,1
Temperaturmessung:	NTC 10 k
Schaft:	Edelstahl, $\varnothing$ 12 mm x 75 mm
Elektrode:	2-pol Edelstahl
Anwendung:	Rein- und Reinstwasser
Kabellänge:	1 m



**FÜR ALKOHOL  
BENZIN, DIESEL**

### LF 210

Art.-Nr. 602969

Leitfähigkeitselektrode

Technische Daten:	
Messbereich:	0 ... 1000 $\mu$ S/cm
Temperaturbereich:	-5 ... +100 °C
Zellkonstante *:	ca. 1
Temperaturmessung:	NTC 10 k
Schaft:	Glas, $\varnothing$ 12 mm x 120 mm
Elektrode:	2-pol Glas/Platin
Anwendung:	Alkohol, Benzin, Diesel
Kabellänge:	1 m



**FÜR DEN UNIVERSELLEN  
EINSATZ**

### LF 400

Art.-Nr. 602968

Leitfähigkeitselektrode

Technische Daten:	
Messbereich:	0 ... 200 mS/cm
Temperaturbereich:	0 ... 100 °C
Zellkonstante *:	ca. 0,55
Temperaturmessung:	NTC 10 k
Schaft:	Epoxid, $\varnothing$ 12 mm x 120 mm
Elektrode:	4-pol Graphit
Anwendung:	Universeller Einsatz Economy Class
Kabellänge:	2 m

\* Hinweis:

Die genaue Zellkonstante (ersichtlich aus Kalibrierprotokoll und Markierung an der Elektrode) muss am Gerät eingegeben werden und somit ist das Gerät betriebsfertig.



**HOHE GENAUIGKEIT  
ROBUST UND PRÄZISE**

### LF 425

Art.-Nr. 602840

Leitfähigkeitselektrode

Technische Daten:	
Messbereich:	0 ... 1000 mS/cm
Temperaturbereich:	-10 ... +80 °C (90 °C - maximal 5 min.)
Zellkonstante *:	ca. 0,42
Temperaturmessung:	Pt 1000
Schaft:	PVC-C, $\varnothing$ 16 mm x 145 mm
Elektrode:	4-pol Graphit
Anwendung:	Hohe Genauigkeit, robust und präzise für höchste Ansprüche, High End Class
Kabellänge:	1 m

#### Zubehör bzw. Ersatzteile:

##### GEH 1

Art.-Nr. 601089

Elektrodenhalter für Messelektroden mit Kunststoffgriff (siehe Seite 72)

##### GKL 100

Art.-Nr. 601396

Leitfähigkeits-Kontrolllösung (100 ml Flasche mit 1413  $\mu$ S/cm, nach DIN EN 27888)

##### GKL 101

Art.-Nr. 601398

Leitfähigkeits-Kontrolllösung (250 ml Flasche mit 84  $\mu$ S/cm)

##### GKL 102

Art.-Nr. 601400

Leitfähigkeits-Kontrolllösung (100 ml Flasche mit 50 mS/cm)

## Handmessgeräte

Wasseranalyse

## HANDMESSGERÄTE INKL. ELEKTRODEN



z.B. GMH 5450

**SOFORT  
BETRIEBSBEREIT**



LF 400



LF 425

### GMH 5430-400

Art.-Nr. 602752

Handmessgerät inkl. Elektrode LF 400

### GMH 5450-400

Art.-Nr. 602754

Handmessgerät inkl. Elektrode LF 400, mit Datenlogger

### GMH 5430-425

Art.-Nr. 602753

Handmessgerät inkl. Elektrode LF 425

### GMH 5450-425

Art.-Nr. 602755

Handmessgerät inkl. Elektrode LF 425, mit Datenlogger

#### Allgemeines:

Dieses Set ist bereits vorjustiert und kann sofort genutzt werden. Die Auslieferung erfolgt ohne Koffer.

#### Zubehör bzw. Ersatzteile:

##### GKK 3500

Art.-Nr. 601052

Gerätekoffer (394 x 294 x 106 mm) mit Noppenschaum und Aussparung für 1 Gerät (siehe Seite 72)