

ANSMANN Alkaline Batterie Mignon AA / LR6 20er Box

Alkaline-Batterie Mignon AA / LR6 / 1,5 V - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

Features

- ANSMANN-Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch
- Ideal für Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen und weitere Geräte
- 20er Box ist dank des guten Preis-Leistungsverhältnis der ideale Mitnahmeartikel



Artikelnummer: 5015548
 Lieferumfang: 20 Alkaline Red Batterien Mignon AA / LR6
 Zolltarifnummer: 85061011000
 Verpackungseinheit: 10 (425 × 100 × 116 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,5 V
Zellengröße	Mignon AA / LR6
Haltbarkeit	7 Jahre
Zellenchemie	Alkaline
Anzahl Zellen in Verpackung	20
Farbe	schwarz
Verpackung	Box
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Lagertemperatur	5 - 25 °C