



Alarm-Controller Ei450

zur einfachen Bedienung von kombinierten funkvernetzten Meldersystemen, mit fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie, intuitive Einknopf-Bedienung, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

Die Highlights auf einen Blick

- Fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie
- Intuitive Benutzerführung durch Einknopf-Bedienung
- Tasterfunktionen: Test, Ortung, Stumm, Speicher
- Anzeige von Feuer- und Kohlenmonoxidalarm sowie Batterieerstandsanzeige
- Wandmontage; Gerät aus Halterung abnehmbar
- AP-Montage
- Integriertes Funkmodul
- Übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU

Abmessungen

Dimension	B 90 mm H 90 mm T 30 mm
Gewicht	110 g

Eigenschaften

Einsatztemperatur	0 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Demontagesicherung	nein
Betriebszustandsanzeige	nein
AudioLink kompatibel	nein
Automatische Selbstüberwachung	nein
Verschmutzungskompensation	nein
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert

Funk

Frequenz	868,499 MHz
Signalstärke	+7 dBm
Reichweite	>100 m im Freifeld

Vernetzung

Funk	31 Geräte (davon bis zu 12 Warmmelder je Gruppe empfohlen)
------	------------------------------------------------------------

Qualität

Normen / Standards	RED 2014/53/EU
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

Abmessungen

