

Datenblatt

Powersteckdose mit Gewindehülse

Art. Nr. 68140801

03.12.2024

Nennspannung:	12 - 24 V DC
Spannungsbereich:	max. 28 V DC
Strombelastung:	
bei 12 V:	max. 20 A
bei 24 V:	max. 8 A
bei 28 V:	max. 8A
Kabel:	2x2,5 mm ² (bei max. 20 A) 2x1,5 mm ² (bei max. 16 A)
Anschluss:	6,3 mm Flachsteckanschluss
Einbauöffnung:	27,8 mm
Innen-Ø:	21 mm

Material:

Gewindehülse:	Polycarbonat
Steckdose:	Stahl DC 04
Flachstecker:	CuZn37
Temperaturbelastung:	max. 135 °C

Powersteckdose mit Gewindehülse

Art. Nr. 68140801

03.12.2024

