



5-Port Fast Ethernet Office Switch

Metall, Desktop, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Part No.: **523301**

Fügen Sie Ihrem Netzwerk ganz einfach weitere Computer oder Ethernetgeräte hinzu.

Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 5-Port Fast Ethernet Office Switch ist eine stabile, zuverlässige und einfach zu installierende Lösung und damit perfekt geeignet für kleine und mittlere Büroumgebungen.

Vielseitig

Der Switch verbindet bis zu 5 Computer, Server, Drucker, Switches und andere Geräte mit Ethernetkabeln über 10 oder 100 Mbit/s und funktioniert mit jedem Betriebssystem.

Einfache Installation und Wartung

Die Auto-Installationseigenschaften dieses Switches machen die Plug&Play-Installation zu einem Kinderspiel. Sie müssen keine Konfiguration durchführen und brauchen keine speziellen Kabel für Uplink-Ports, da jeder Port mit Auto MDI/MDI-X Crossover ausgestattet ist.

Merkmale:

- Fünf 10/100 Mbit/s Ports mit automatischer Geschwindigkeitserkennung
- Unterstützt alle Kombinationen von 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s Netzwerkgeräten
- Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend der Kabellänge an
- Auto MDI/MDI-X Unterstützung auf allen Ports
- NWay Auto-Negotiation auf allen Ports
- Store and forward switching Architektur
- Voll/Halb Duplex
- IEEE 802.3x Flowkontrolle für Vollduplex
- Kein Paketverlust bei Halbduplex
- Paket Filterraten: 148.800 pps (100 Mbps), 14.880 pps (10 Mbps)
- Unterstützt 1024 MAC Adresseinträge
- 48 kBytes Zwischenspeicher
- LEDs für Power, Link/Aktivität, Voll- und Halbduplex
- Kompaktes Metallgehäuse
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (Flow Control, für Voll-Duplex Modus)
- IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Allgemein

- Unterstützte Medien:
 - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 Kabel
 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 Kabel
- Paketfilter/Forwarding Rate:
 - 148.800 pps (100 Mbps)
 - 14.880 pps (10 Mbps)
- Zwischenspeicher: 48 kBytes
- MAC Adresstabelle: 1024 Einträge
- Switch Technologie: store and forward
- Zertifiziert: FCC Class B, CE Mark

LEDs

- Strom
- LINK/TX
- Voll-/Halb-Duplex

Strom

- Externes Netzteil, 5 V DC, 600 mA

Technische Details

- Metallgehäuse
- Abmessungen: 75 (L) x 121 (B) x 25 (H)
- Gewicht: 420 g
- Betriebstemperatur: 0° - 55°C (32° - 140°F)
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% RH, nichtkondensierend
- Lagertemperatur: -20° - 90°C (-4° - 194°F)

Lieferumfang

- 5-Port Fast Ethernet Office Switch
- Netzteil
- Handbuch



