



Flansch, Vorprägung 5xM25, 6xM25/16, 6xM32/20, HxBxT=116x329x23mm

Typ **FL4-3**
Katalog Nr. **017236**

Lieferprogramm

Sortiment			xEnergy Safety Ci
Grundfunktion			Leergehäuse
Produktfunktion			Zusatzrüstung Leergehäuse
Zubehör			Flansche
Einzelgerät/Komplettgerät			Baukastensystem
Beschreibung			Eingeschäumte, unverlierbare Dichtung Schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten)
verwendbar für Gehäusemaß			375 mm
Leitungseinführung			5 x M25, 6 x M25/16, 6 x M32/20

Technische Daten nach ETIM 7.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (EC000211)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (ecI@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])			
Ausführung			Kabelverschraubung
Typ			gerade
Breite		mm	329
Höhe		mm	116
Tiefe		mm	23
Werkstoff			Kunststoff
Oberfläche			unbehandelt
Schutzart (NEMA)			sonstige
Vorprägungen			ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen			0
Gewindeart			metrisch
Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG			16 - 32

Abmessungen

