




Typ **FL4-D**
Katalog Nr. **044879**

Lieferprogramm

			
Sortiment			xEnergy Safety Ci
Grundfunktion			Leergehäuse
Produktfunktion			Zusatzausrüstung Leergehäuse
Zubehör			Moosgummidurchsteckflansch IP54
Einzelgerät/Komplettgerät			Baukastensystem
Schutzart			IP54
verwendbar für Gehäusemaß			375 mm
verwendbar für			NYY, NYM 3 x 1.5 mm ² - 5 x 2.5 mm ² NYY, NYM 4 x 4 mm ² - 5 x 10 mm ² NYY, NYM 4 x 10 mm ² - 4 x 50 mm ²
Leitungsaußendurchmesser		mm	42 x 10 - 13 4 x 15 - 19 2 x 20 - 30

Technische Daten nach ETIM 7.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (EC000211)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (ecI@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])			
Ausführung			Kabelverschraubung
Typ			gerade
Breite		mm	375
Höhe		mm	120
Tiefe		mm	23
Werkstoff			Kunststoff
Oberfläche			unbehandelt
Schutzart (NEMA)			sonstige
Vorprägungen			ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen			0
Gewindeart			ohne
Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG			0 - 0

Abmessungen

