



Flansch, geschlossen, HxBxT=116x329x23mm

Typ
Katalog Nr.
FL4-X
024355

Lieferprogramm

Sortiment			xEnergy Safety Ci
Grundfunktion			Leergehäuse
Produktfunktion			Zusatzrüstung Leergehäuse
Zubehör			Flansche
Einzelgerät/Komplettgerät			Baukastensystem
Beschreibung			Eingeschäumte, unverlierbare Dichtung Schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten)
verwendbar für Gehäusemaß			375 mm
Leitungseinführung			beliebige Bohrungen

Technische Daten nach ETIM 7.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (EC000211)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (ecI@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])			
Ausführung			blind
Typ			gerade
Breite		mm	329
Höhe		mm	116
Tiefe		mm	23
Werkstoff			Kunststoff
Oberfläche			unbehandelt
Schutzart (NEMA)			sonstige
Vorprägungen			nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen			0
Gewindeart			ohne
Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG			16 - 50

Abmessungen

