



KABELGEBUNDENER, LINEARER ALLZWECK-IMAGING-HANDSCANNER

Die linearen Imaging-Kontaktlesegeräte der Reihe Touch 65/95 sind eine ideale Lösung für Anwender, die einen kostengünstigen Scanner für die allgemeine Dokumentenverarbeitung und für Einzelhandelsanwendungen benötigen.

Der Touch 65/90™ Pro bietet eine komplette "All-in-one"-Multi-Interface-Lösung mit RS-232, USB, Wedge und Wand Emulation, während der Touch 65/90 Light in zwei Versionen erhältlich ist: entweder mit USB oder mit PS2 Wedge und RS-232. Beide Versionen zeichnen sich durch hohe Erstleseraten, eine hervorragende Leseleistung und eine verbesserte Rekonstruktion beim Lesen von beschädigten oder schlecht gedruckten Codes aus, was die Produktivität erhöht. Die Editier- und Formatierungsfunktionen ermöglichen eine Anpassung der gelesenen Daten an die Anwendungssoftware.

Die Scanner der Touch-Reihe sind mit 65 mm / 2,6 in und 90 mm / 3,5 in Scanfenstern lieferbar, so dass Standardcodes und längere Barcodes gelesen werden können. Die Touch-Scanner sind als Triggered-Modelle lieferbar. Mit einem einfachen Konfigurationsbefehl kann die Trigger-Funktion deaktiviert werden.

Erhältlich in dunkelgrau, bei Mindestbestellmenge auch in anderen Farben verfügbar.

MERKMALE

- Breites Lesefenster: 65 mm / 2,6 in und 90 mm / 3,5 in
- Präzise und hohe Erstleseraten mit verbesserter Etikettenrekonstruktion bei beschädigten oder schlecht gedruckten Codes
- Verbesserte Datenformatierung und -editierung (65/90 Pro)
- Multi-Interface: USB, RS-232, Wedge und Lesestift-Emulation (65/90 Pro)
- Unterstützt lineare GS1 DataBar™ Codes



DEKODIERMÖGLICHKEITEN

1D / LINEARE CODES	Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes.
STAPELCODES	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

ELEKTRISCHE DATEN

SPANNUNGSVERSORGUNG	5 VDC +/- 5%
STROMAUFNAHME	Betrieb (typisch): 100 mA bei 5 VDC
STANDBY/RUHEZUSTAND (TYPISCH)	< 500 µA bei 5 VDC

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

ESD SCHUTZ (LUFTENTLADUNG)	16 kV
FALLSCHUTZ	Übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,2 m / 3,9 ft Höhe
LUFTFEUCHTIGKEIT (NICHT KONDENSIEREND)	90%
SCHUTZ VOR STAUB UND WASSER	IP30
TEMPERATUR	Betrieb: 0 bis 55 °C / 32 bis 131 °F Lager/Transport: -20 bis 70 °C / -4 bis 158 °F
UMGEBUNGSLICHT	0 bis 2.000 lux

SCHNITTSTELLEN

SCHNITTSTELLEN	Lesestiftsignal: 65/90 Light RS-232 / USB / Tastatureinschleifung / Pen Multi-Interface: 65/90 Pro Tastatureinschleifung: 65/90 Light USB: 65/90 Light
----------------	---

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN	Touch 65: 16,4 x 7,8 x 6,3 cm / 6,5 x 3,0 x 2,5 in Touch 90: 17,5 x 10,0 x 8,0 cm / 6,9 x 3,9 x 3,1 in
GEWICHT	Touch 65: 160,0 g / 5,6 oz Touch 90: 195,0 g / 6,9 oz
VERFÜGBARE FARBEN	Dunkelgrau; Andere Farben und Kundenlogos sind bei Mindestabnahmen verfügbar.

LESELEISTUNG

AUFLÖSUNG (MAXIMUM)	Touch 65: 0,100 mm / 4 mils Touch 90: 0,130 mm / 5 mils
BILDSENSOR	CCD Solid-state 2048 pixel
DRUCKKONTRAST (MINIMUM)	Modelle Light: 25% Modelle Pro: 15%
LESEANZEIGEN	Beeper (Einstellbarer Ton); Good Read LED
LESERATE (MAXIMUM)	256 scans/sek

LESEREICHWEITEN

TYPISCHE SCHÄRFENTIEFE	Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und Umgebungslicht. Minimale Lesedistanz ermittelt anhand Symbollänge und Scanwinkel. 5 mils: 0 bis 2,5 cm / 0 bis 1,0 in 7,5 mils: 0 bis 4,3 cm / 0 bis 1,7 in 10 mils: 0 bis 5,0 cm / 0 bis 2,0 in 13 mils: 0 bis 6,8 cm / 0 bis 2,7 in 20 mils: 0 bis 8,0 cm / 0 bis 3,2 in
------------------------	--

SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG

AMTLICHE GENEHMIGUNGEN	Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
EINHALTUNG DER UMWELTSCHUTZAUFLAGEN	Entspricht China ROHS; Entspricht EU ROHS

NÜTZLICHE SOFTWARE UTILITIES

DATALOGIC ALADDIN™	Datalogic Aladdin Konfigurationssoftware steht zum kostenlosen Download zur Verfügung.
OPOS / JAVAPOS	JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung. OPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung.

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG	5 Jahre
----------------	---------

ZUSÄTZE



Halterung / Ständer

- 90ACC1878 Tisch/Wandbefestigung, Touch 65 (SPC-TOUCH65)
- 90ACC1879 Tischhalter, Touch 65/90 (SPC-TOUCH65/90)