



DATENBLATT	53112004
SKINTOP® MS-NPT / MSR-NPT	gültig ab : 28.10.2008

Die SKINTOP® MS-NPT / MSR-NPT Kabelverschraubung für den Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, in der Chemie, im Anlagenbau, bei medizinisch-technischen Geräten und in vielen anderen Bereichen mit hohem Anspruch an besondere Stabilität und Funktionssicherheit.



Einzelteile:

Zwischenstutzen	Messing vernickelt
Hutmutter	Messing vernickelt
Einsatz	Polyamid
Dichteinsatz	CR/NBR
O- Ring	NBR

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	NPT 1/4" bis NPT 2"
Schutzart:	IP 68 - 5 bar, Prüfung nach EN 60 529,
Temperaturbereich:	- 30° C up to + 100° C
Typausführung:	MS-NPT = Standard; MSR-NPT = Standard mit reduzierten Dichteinsatz

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB53112004DE	Blatt 1 von 1
---	------------------------	---------------