



<b>DATENBLATT</b>	52105270
<b>SKINDICHT® SHV-M</b>	gültig ab : 08.04.2009

Bei der SKINDICHT® SHV-M handelt es sich um eine druckwasserdichte Kabelverschraubung für höchste Ansprüche. Das konische Spezialdichtungselement zieht sich durch die gesamte Verschraubung und gewährleistet dadurch eine ausgezeichnete Druckfestigkeit und Zugentlastung.



**Die Verschraubung besteht aus:**

Zwischenstutzen:	Messing vernickelt
Druckschraube:	Messing vernickelt
Konischer Dichteinsatz:	CR/NBR
Druckkonus:	Messing vernickelt
Druckscheibe:	Stahlblech verzinkt
O-Ring:	NBR

**Technische Merkmale:**

Anschlussgewinde:	M 12x1,5 bis M 32x1,5 nach DIN EN 60 423, Tab. 1
Schutzart:	IP 68 – 10 bar Prüfung nach EN 60 529
Temperaturbereich:	- 20° C bis + 80° C

**Sonstige Eigenschaften:**

Schonende Klemmung des Kabels  
Robust

**Norm Referenzen:**



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB52105270DE	Blatt 1 von 1
---	------------------------	---------------