

Artikelnummer	Artikelname
143505080	Verlängerung, Schutzkontakt-Winkelstecker, extra flach (8mm) und Schutzkontakt-Kupplung mit 2m Leitung, erhöhter Berührungsschutz, Farbe: schwarz

Verlängerung, 16A, 250V~, mit Schutzkontakt-Flachstecker und Schutzkontakt-Kupplung mit Leitung H05VV-F 3x1,5mm², 2m, mit erhöhtem Berührungsschutz, Schutzart IP20, Farbe: schwarz



Technische Daten		143505080
Leiternennquerschnitt		1,50 mm²
Frequenz		50 - 50 Hz
Länge		2000,0 mm
Spiralleitung		nein
Nennspannung		230 - 230 V
Steckverbindersystem systemgebunden		nein
Nennstrom		16,00 A
Ader-Zahl		3
Außendurchmesser ca.		8,5 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404		nein
Mit Schutzleiter		ja
Schutzart (IP)		IP20
Mit Schnurschalter		nein
Mantel-Farbe		schwarz
Mantelmaterial		Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung		ohne
Anschluss 1		Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2		Schutzkontakt-Kupplung
Kabeleinführung Anschluss 1		abgewinkelt
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1		sonstige
Kabeleinführung Anschluss 2		gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2		sonstige
Mit Personenschutz PRCD		nein