

Elektrotacker

J-165 Panel

EAN 4009729 011799

NOVUS[®]



Funktionsbeschreibung

Paneeltacker Der sehr rückschlagarme Paneeltacker für Vertäfelungsarbeiten eignet sich auch zum Befestigen von Standardprofilholzkrallen. Mit langer Nase für präzises Arbeiten. Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber, Expresss-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	233 x 56 x 205 mm
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Nagellänge	16 – 25 mm
Zolltarifnummer	84672985
Herkunftsland	DE
Herkunftsregion	03
VPE1 (ST), Inhalt	1

VPE1, Länge	6 cm
VPE1, Breite	34,5 cm
VPE1, Höhe	28 cm
VPE1, Bruttogewicht	2,078 kg
VPE1, Nettogewicht	1,603 kg
VPE3 (PAL), Inhalt	70