



TM1S6-C Kabelbinderbefestigung, natur, PA 6.6, Schraube, 0,51x0,32", PK100

TM1S6-C

Panduit TM1S6-C Kabelbinderbefestigungen über Schrauben haben ein Durchgangsloch, in denen eine Schraube oder Niete befestigt werden kann. Das bietet maximale Stabilität für Kabelbündel. Installation mit einer Schraube Nr. 6 (M3). Für den Innen-Einsatz mit Kabelbindern mit Miniatur-, mittlerem und Standardquerschnitt. Besteht aus Nylon 6.6. Sie sind 0,32" (8,1 mm) breit, Farbe Natur, Packungsgröße 100 Stück.

Spezifikationen

Materialbeschreibung	Nylon 6.6
Produkttyp	Kabelbinderbefestigung
Anwendung	Kabelbinderbefestigung mit schlankem Profil, hält das Bündel dicht an der Montagefläche, für den Einsatz in Innenbereichen
Farbe	Natur
Umgebung	Innen
Material	Nylon 6.6
Maximale Betriebstemperatur (°C)	85
Maximale Betriebstemperatur (°F)	185
Min. Betriebstemperatur (°C)	-60
Min. Betriebstemperatur (°F)	-76
Montageart	Anschrauben
Befestigungsloch-Gewindegröße	Nr. 6
Gesamtlänge (Zoll)	0.51
Gesamtlänge (mm)	13
Gesamtbreite (Zoll)	0.32
Gesamtbreite (mm)	8
Gesamthöhe (Zoll)	0.23
Gesamthöhe (mm)	5.8
Erfüllte Normen	CE-konform, UL-anerkannt:E136577, RoHS-konform
Zur Verwendung mit	Kabelbinder mit Miniaturquerschnitt

Verpackungsdetail

UPC	07498358160
Std. Pck. Mg.	100
Std. Pck. Vol. (cf)	0.0266
Std. Abr. Mg.	500
Std. Abr. Vol. (cf)	0.1329