

# KERN OZB-A4 120

**KERN**

Okular (Ø 30 mm): HSWF 20x / Ø 14,5 mm

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | Optics               |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe    | Mikroskopokular      |

## Bauform

|             |   |
|-------------|---|
| Anti-Fungus | ✓ |
|-------------|---|

## Okular

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Okular Feldweite    | HSWF             |
| Blickpunkt          | Hoher Augenpunkt |
| Okular Vergrößerung | 20x              |
| Okular Sehfeld      | 14,5 mm          |
| Okular Durchmesser  | 30 mm            |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                     | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 85×65×45 mm |
| Versandart                     | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.               | 0,10 kg     |
| Bruttogewicht ca.              | 0,40 kg     |
| Versandgewicht                 | 0,4 kg      |

## Produktinformationen

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer  | 4045761170551                                  |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |