







Typ Bestell-Nr.	Bezeichnung	Schirmungsmaß		Verpackungs-Einheit/Gewicht (St./kg)
EMU 02 273245	 F-Winkelstecker	> 90 dB		10 (100, 2000)/0,11
EMU 03 273246	 F-Doppelbuchse	> 90 dB		10 (100, 2000)/0,07
EMU 04 273244	 F-Doppelstecker	> 90 dB		10 (100, 2000)/0,13
EMU 05 273270	 F-Prüfstecker	> 90 dB		10 (100, 1000)/0,12
EMU 06 273271	 F-Übergang F (St) – IEC (Bu)	VHF: > 85 dB UHF: > 75 dB		10 (100, 1000)/0,10
EMU 07 273272	 F-Übergang F (St) – IEC (St)	VHF: > 85 dB UHF: > 75 dB		10 (100, 1000)/0,12
EMU 08 273273	 F-Übergang F (Bu) – IEC (Bu)	VHF: > 85 dB UHF: > 75 dB		10 (100, 1000)/0,12
EMU 09 273274	 F-Übergang F (Bu) – IEC (St)	VHF: > 85 dB UHF: > 75 dB		10 (100, 1000)/0,06
EMU 12 273281	  F-DC-Block (5-2400 MHz)	> 90 dB		5 (100)/0,06

Abschlusswiderstände

Typ Bestell-Nr.	Bezeichnung	Schirmungsmaß		Anschluss	Verpackungs-Einheit/ Gewicht (St./kg)
EMK 03 273169	 F-Abschluss- widerstand	> 120 dB (5-1000 MHz) > 105 dB (1000-2400 MHz)		F (St)	10 (100, 2000)/ 0,03
EMK 05 21210027	 F-Abschluss- widerstand mit DC-Block	> 85 dB (5-3000 MHz)		F (St)	10 (100, 2000)/ 0,01
ERA 12 272822	Abschluss- widerstand	-		Klemmbar	10 (100, 1000)/ 0,01
ERA 14 272899	Abschluss- widerstand mit DC-Block	-		Klemmbar, mit kapazitiver Trennung	10 (100, 1000)/ 0,01