



Leistungsstarker A4-Schwarzweißdruck für anspruchsvolle Anwender

Der B432dn liefert schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für anspruchsvolle Anwender. Die flexible Papierabwicklung, extrem zuverlässige digitale LED-Technologie und eine PostScript-Emulation liefern im Zusammenspiel eine hervorragende Druckqualität mit einem breiten Spektrum von Anwendungen. Erweiterte Energiesparfunktionen und die Funktion für automatisches doppelseitiges Drucken verringern die Umweltbelastung. Senken Sie Ihre Betriebskosten durch den Einsatz von Tonerkassetten mit hoher Kapazität, die Ihnen die Unterstützung für alle Ihre aktuellen und zukünftigen Geschäftsanforderungen bieten.

Hohe Leistung, verbesserte Produktivität

Durch seine kurze Aufwärmzeit, den Hochgeschwindigkeitsprozessor und den großen Speicher bewältigt der B432dn sowohl umfangreiche als auch kleine Druckaufträge mit Leichtigkeit. Durch die serienmäßige Gigabit-Ethernet-Anbindung und die optionale WLAN-Schnittstelle sind Freigaben zur gemeinsamen Nutzung eine einfache Sache.

- Zeit bis zur ersten Druckseite: 4,5 Sekunden
- A4-Druckgeschwindigkeiten von bis zu 40 Seiten pro Minute
- 5 Sekunden Aufwärmzeit aus dem Deep-Sleep-Modus
- Prozessor mit 667 MHz und 512 MB RAM + 3 GB eMMC-Speicher
- PCL/PostScript-Emulation
- Ethernet mit 10/100/1000 Mbit/s
- Optionales WLAN 802.11a/b/g/n

Hochwertiger, vielseitiger Druck

Der B432dn bietet eine flexible Handhabung von Medien, digitale LED-Druckqualität und die Vielseitigkeit zur Erfüllung Ihrer individuellen Geschäftsanforderungen.

- Von A6 bis A4 und Banner von bis zu 1,30 m Länge
- Drucken auf Karton bis zu 163 g/m²
- Papierzuführung mit 250 Blatt und optionales 2. Fach mit 530 Blatt
- 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung für gestochen scharfe Drucke
- Sicheres Drucken schützt vertrauliche Dokumente
- Google Cloud Print-fähig und kompatibel mit AirPrint von Apple Inc.
- Zur Anpassung an Ihre geschäftlichen Anforderungen können Sie zwischen den 3k- oder 7k-Tonern und dem 12k-Toner mit extrahoher Kapazität und den niedrigsten Betriebskosten wählen.

Zuverlässig, ergonomisch und einfach zu verwenden

Das einfache ergonomische Design erleichtert die Arbeit, und die branchenführende Garantie von OKI Europe bietet beruhigende Sicherheit.

- Kompakte, flache Bauweise für einfache Bedienung
- 100-Blatt-Universal-Papierzufuhr mit automatischer Papiererkennung für verschiedene Papiertypen

- LCD-Display mit 2 x 16 Zeichen liefert eindeutige Statusinformationen in Echtzeit
- Treiberinstallation mit nur einem Klick
- Dreijährige Garantie bei Registrierung Ihres Produkts innerhalb von 30 Tagen

Leistungsstarke Funktionen reduzieren Kosten und Auswirkungen auf die Umwelt

Sparen Sie Papier und Energie bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten. Es gibt sogar einen Geräuschminderungsmodus für ruhigere Arbeitsumgebungen.

- Serienmäßiger Duplexdruck senkt den Papierverbrauch durch beidseitiges Drucken.
- Der ECO-Modus verbessert die Durchsatzleistung und senkt den Energieverbrauch.
- Der Flüstermodus reduziert Geräuschpegel und Stromverbrauch.
- Mit nur 1,4 Watt Energieverbrauch und extrem kurzer Aufwachzeit spart der Deep-Sleep-Modus Energie, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
- Die automatische Abschaltfunktion spart Energie.
- Entspricht Energy Star 2.0

A4	✓
Schwarzweiß	✓
Duplexdruck	✓
Druckt A6 bis 210 x 1.321 mm, bis zu 163 g/m ²	✓
1 – 10 Benutzer	✓



B432dn – Schwarzweißdrucker

DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	40 Seiten/Min.
Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	Weniger als 4,5 Sekunden
Aufwärmzeit	5 Sekunden aus dem Deep-Sleep-Modus, 17 Sekunden nach dem Einschalten
Prozessorgeschwindigkeit	667MHz
SCHNITTSTELLE UND SOFTWARE	
Konnektivität	USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet
Druckersprachen	PostScript3 (Emulation), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Netzwerk und Protokolle	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkarten-Setup und Management. TCP/IP v4 und v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS-über-TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1 und v3, SNTIP, IPP, IPPS, WSD-Druck, LLTD, IEEE 802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IP, WLAN 802.11a/b/g/n
OS-Kompatibilität¹	Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32-bit & 64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Utility Suite¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
SCHRIFTSÄTZE	
Druckerschriftarten	87 skalierbare PCL- und 136 PostScript-Schriften, 2 Bitmap-Schriften, OCR-A/B
Nadeldrucker-Schriften	Epson FX und IBM PPR auf verschiedenen Stufen
Barcode	10 Schriftarten in einer Dimension mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 Arten von Zweidimensional: PDF417, QR-Code
DRUCKQUALITÄT	
Auflösung	1.200 x 1.200 dpi
PAPIERVERARBEITUNG	
Fassungsvermögen	Fach 1: 250 Blatt (80 g/m ²); Mehrzweckfach: 100 Blatt (80 g/m ²)
Fassungsvermögen optionales Fach	Fach 2: 530 Blatt bei (80 g/m ²)
Maximales Fassungsvermögen	880 Blatt (80 g/m ²)
Papierformate	Fach 1: A4, A5, B5; Fach 2: A4, A5, B5; Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6, Umschläge (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.321 mm Länge einschließlich Banner), 4 x 6", 5 x 7"; Duplex: A4, B5; RADF: A4, A5, B5
Papiergewicht	Papierfach 1/2: 60 bis 120 g/m ² ; Mehrzweckfach: 60 bis 163 g/m ² ; Duplex: 60 bis 120 g/m ²
Duplexdruck	Standard
Papierausgabe	Face Down: 150 Blatt, Face Up: 100 Blatt (80 g/m ²)

ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Speicher	512 MB RAM, 3 GB eMMC
Umwelt	Temperatur / Feuchtigkeit (Betrieb): 10 °C – 32 °C; 20 % – 80 % RF nicht kondensierend
	Temperatur / Feuchtigkeit (Lagerung): -10 °C – 43 °C, 10 % – 90 % RF nicht kondensierend
Stromversorgung	230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz +/-2%
Stromverbrauch	Durchschnittlich: 600 W; Max: 900 W; Ruhezustand: 80 W; Energiesparmodus: 7 W, Deep Sleep: 1,4 W
Geräuschpegel	Betrieb: 55 dB(A) oder weniger; Standby: 30 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen (HxBxT)	245 x 387 x 364 mm; mit 2. Fach 383 x 387 x 364 mm
Gewicht	12kg
Auslastung	Maximal: 80.000 Seiten/Monat; Empfohlen: 500 - 5.000 Seiten/Monat
Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf
Artikelnummer	B432dn: 45762012

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
2. Papierfach	44575714
WLAN-Modul:	45830202

VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)	
Schwarze Tonerkassette * (3.000 Seiten)	45807102
Schwarze Tonerkassette * (7.000 Seiten)	45807106
Schwarze Tonerkassette * (12.000 Seiten)	45807111
Bildtrommel** (25.000 Seiten)	44574302

- * Toner: Anzahl A4-Seiten nach ISO/IEC 19752. Mit der Erstausrüstung des Druckers können bis zu 2.000 Seiten gedruckt werden.
- ** Trommel: Durchschnittliche Lebensdauer

¹ Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und Kompatibilität mit Betriebssystemen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Webseite; ² nur Windows

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

3 Jahre Garantie



Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so sehr von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir Ihnen eine Verlängerung der Standard-Garantiezeit auf 3 Jahre anbieten - kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.oki.de/GARANTIE
Ohne Registrierung gilt die paneuropäische Standardgewährleistung von einem Jahr.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Deutschland
Tel. 0211/52660
Fax 0211/593345
[WWW.OKI.DE](http://www.oki.de)

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 (0)61/827 94 94
Fax +41 (0)61/827 94 90
info@oki.ch
[WWW.OKI.CH](http://www.oki.ch)

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)

Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43(0)2236 67 71 10
Fax +43(0)2236 67 71 10-999
office@oki.at
[WWW.OKI.AT](http://www.oki.at)

