



# Einhell

## EXPERT

GE-CG 7,2 Li

Akku-Gras- und Strauchschere

Art.-Nr.: 3410381

Ident.-Nr.: 11012

EAN-Code: 4006825589849

Die akkubetriebene Gras- und Strauchschere GE-CG 7,2 Li ist ein hochwertiges und praktisches Gerät, mit dem die Pflege von Rasenkanten, Büschen und Sträuern einfach von der Hand geht. Der bequem mit einer Hand bedienbare Sicherheitsschalter am Handgriff verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.

### Ausstattung

- Sicherheitsschalter
- Grasschneideblatt
- Strauchscherenmesser
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene Messer
- Ergonomischer Handgriff

### Technische Daten

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| - Max. Betriebszeit                  | 85 min                    |
| - Ladezeit                           | 2h                        |
| - Schnittbreite Grasschneidmesser    | 85 mm                     |
| - Schnittbreite Strauchschneidmesser | 130 mm                    |
| - Schnittstärke Strauchschneidmesser | 8 mm                      |
| - Zahnabstand Strauchschneidmesser   | 8 mm                      |
| - Akku                               | 7.2 V   1300 mAh   Li-Ion |

### Logistische Daten

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht                  | 0,65                 |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 1,1 kg               |
| - Stück pro Exportkarton          | 8 STK                |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 9,5 kg               |
| - Maße Einzelverpackung           | 305 x 110 x 130 mm   |
| - Maße Exportkarton               | 465 x 330 x 295 mm   |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4760   10080   11520 |





# Einhell

**EXPERT**

## GE-CG 7,2 Li Akku-Gras- / Strauchscherer

Art.-Nr. 34.103.81

### Ausstattung

- Lithium-Ionen Akku 7,2 V / 1.300 mAh
- Sicherheitsschalter (1)
- Grasschneideblatt (2)
- Strauchscherenmesser (3)
- Werkzeugloser Messerwechsel (4)
- Ergonomischer Handgriff
- Lasergeschnittene Messer (5)
- Inkl. Ladegerät (6)



### Technische Daten

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ■ Li-Ion-Akku:                            | 7,2 V / 1.300 mAh |
| ■ Ladezeit:                               | 2 Stunden         |
| ■ Betriebszeit:                           | max. 85 Minuten   |
| ■ Schnittbreite mit Grasschneidmesser:    | 85 mm             |
| ■ Schnittbreite mit Strauchscherenmesser: | 130 mm            |
| ■ Schnittstärke mit Strauchscherenmesser: | 8,0 mm            |
| ■ Zahnabstand bei Strauchmesser:          | 8,0 mm            |
| ■ Produktgewicht:                         | 0,7 kg            |

### Logistische Daten

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ■ Gewicht netto:   | 1,0 kg             |
| ■ Gewicht brutto:  | 1,1 kg             |
| ■ Verpackungsmaße: | 305 x 110 x 130 mm |
| ■ EAN-Code:        | 4006825 589849     |
| ■ VE:              | 8 Stück            |

