



Einhell

CLASSIC

GC-GP 6538

Gartenpumpe
Art.-Nr.: 4180280
Ident-Nr.: 11014

Die Gartenpumpe GC-GP 6538 ist ein leistungsfähiges, kompaktes und zuverlässiges Gerät, das ambitionierten Hobbygärtnern bei der Gartenbewässerung mit gesammeltem Regenwasser gute Dienste erweist. Mit ihrem 650 Watt starken Motor fördert die Pumpe stündlich bis zu 3.800 Liter Wasser.

Ausstattung

- Ein-/Ausschalter
- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Tragegriff

Technische Daten

• Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
• Leistung	650 W
• Max. Fördermenge	3800 L/h
• Max. Förderhöhe	36 m
• Max. Förderdruck	3,6 bar
• Max. Saughöhe	8 m
• Max. Wassertemperatur	35 °C
• Sauganschluss	33,3 mm (R1 AG)
• Druckanschluss	33,3 mm (R1 AG)
• Netzleitung	1,4 m H07RN-F



Logistische Daten

• Produktgewicht	6,15 kg
• Bruttogewicht Einzelverpackung	7 kg
• Maße Einzelverpackung	365 x 200 x 275 mm
• Stück pro Exportkarton	1 STK
• Bruttogewicht Exportkarton	7 kg
• Maße Exportkarton	365 x 200 x 275 mm
• Containermengen (20"/40"/40"HC)	1424 2880 3240

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör