



Einhell

CLASSIC

GC-WW 6538

Hauswasserwerk

Art.-Nr.: 4173190

Ident-Nr.: 11014

Das Hauswasserwerk GC-WW 6538 ermöglicht die Förderung von Klarwasser aus Reservoirs, Brunnen und Schächten, um Bewässerungsanlagen, Waschgeräte, Toiletenspülungen und vieles mehr mit Brauchwasser zu versorgen. Sein robuster 650-Watt-Motor fördert bis zu 3.800 Liter Wasser pro Stunde.

Ausstattung

- Druckschalter
- Manometer
- Behälter mit 20 Liter Volumen
- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube

Technische Daten

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| • Leistung | 650 W |
| • Max. Fördermenge | 3800 L/h |
| • Max. Förderhöhe | 36 m |
| • Max. Förderdruck | 3,6 bar |
| • Max. Saughöhe | 8 m |
| • Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| • Max. Einschaltdruck | 1,5 bar |
| • Max. Abschaltdruck | 3 bar |
| • Sauganschluss | 33,3 mm (R1 AG) |
| • Druckanschluss | 33,3 mm (R1 AG) |
| • Behältervolumen | 20 L |
| • Netzleitung | 1,4 m H07RN-F |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Produktgewicht | 10,38 kg |
| • Bruttogewicht Einzelverpackung | 12,46 kg |
| • Maße Einzelverpackung | 535 x 300 x 520 mm |
| • Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| • Bruttogewicht Exportkarton | 12,46 kg |
| • Maße Exportkarton | 535 x 300 x 520 mm |
| • Containermengen (20"/40"/40"HC) | 320 648 810 |

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör