



Einhell

CLASSIC GC-DP 1020 N

Schmutzwasserpumpe

Art.-Nr. 41.707.73

Ausstattung

- Tragegriff
- Schwimmerschalter
- 1x Anschlusswinkel für Schlauchtüllen
- 1x 90° Winkel 38 mm (1 1/2")
- Universalanschlüsse für 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4") und 38 mm (1 1/2") Schläuche
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Stufenlos fixierbarer Schwimmerschalter
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse



Technische Daten

- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
- Aufnahmeleistung: 1.000 Watt
- Fördermenge max.: 18.000 l/h
- Förderhöhe max.: 9 m
- Eintauchtiefe: 5 m
- Wassertemperatur: bis 35° C
- Fremdkörper bis: Ø 20 mm
- Netzleitung: 10 m
- Schaltpunkt EIN: ca. 50 cm
- Schaltpunkt AUS: ca. 5 cm
- Schlauchanschluss: ca. 47,8 mm (G 1 1/2 IG)
- Schutzart: IPX 8
- Produktgewicht: 7,2 kg

Logistische Daten

- Gewicht netto: 7,4 kg
- Gewicht brutto: 7,8 kg
- Verpackungsmaße: 235 x 170 x 415 mm
- EAN-Code: 4006825 598681
- VE: 4 Stück



Lieferumfang



Leistungsdiagramm

